


NT1.2

1.2mm 픽셀 피치, 고해상도 실내용 LED 디스플레이



- 1.2mm 픽셀 피치 LED 솔루션
- 뛰어난 색상 정확도
- 얇은 타일로 더 간편한 통합과 유지보수, 더 아름다운 외관
- 24시간 연중무휴 원활하고 효율적인 운영
- 최대 5년 동안 전담 서비스 및 지원

영향력이 큰 비디오 월을 운영하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. LED NT 시리즈는 Infinipix™ Gen2 처리 능력을 통해 더욱 선명한 이미지를 제공하며, 얇고 가벼운 타일 디자인, 간편한 설치를 통한 손쉬운 유지 보수, 향상된 품질과 작동을 위한 스마트 연결, 그리고 우수한 저조도 성능을 제공합니다.

우수한 화질

시각적 왜곡이 없고 대기 시간이 짧으며 완벽한 동기화를 통해 회의실 및 로비에서 제어실 및 방송에 이르는 애플리케이션에서 이제 모든 유형의 콘텐츠를 고품질로 시청할 수 있습니다. 또한 이를 위해서는 모든 밝기 수준에서 완벽한 색상 정확도가 필요하며, 이는 Infinipix™ Gen2에서 유지됩니다. 내장된 독점 스마트 보정™은 또한 풍부하고 사실적인 이미지에 대한 넓은 색 영역대 지원을 보장합니다.

쉬운 유지보수 및 서비스 용이성

얇은 타일로 제품의 범용성이 넓어지고 설치가 용이해졌습니다. 이를 통해 환경에 주는 영향은 줄고 다양한 장소에 설치할 가능성을 넓혀 기존 공간에 더 잘 통합할 수 있도록 합니다. 전면 및 후면 모두에서 접근이 가능하여 유지보수 용이성이 크게 향상됩니다. 또한 Barco의 비디오 월 매니저 소프트웨어는 다양한 타일을 자동으로 구성하여 설치 과정이 훨씬 짧아졌습니다.

기술 사양**NT1.2****LED 타일**

픽셀 피치	1.25
Technology	SMD
모듈당 픽셀 수	480x270(가로x세로)
크기	(폭x높이x깊이) 600x337.5x39mm / 23.62"x13.29"x1.54"
중량	6kg/타일
LED 수명	100,000h(비디오 -50% 밝기)
밝기	>600니트
최대 밝기	>780니트
내부 처리	23 비트
색심도	16비트(281조 색상)
세이더	없음
제어	인피닉스™ 2세대
화면 재생 빈도 @60Hz	3,840Hz
3D	없음
프레임 속도	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60
가로 시야각	160° +/-5°
세로 시야각	160° +/-5°
밝기 균일성	>98%
디밍	0-100%
소비전력	642 W/m ² 130 W/타일(최대) 212 W/m ² 43 W/타일(일반)
방열	2,190 BTU/h/m ² (최대) 713 BTU/h/m ² (일반)
전면/후면 열 방출	54%/46%
작동 전원 전압	AC 전원: 100-240V 50/60Hz
작동 습도	10 -80%
작동 온도	-10°C ~ +40°C / 14°F ~ 104°F
중복성	전원: 선택 사항 데이터: 신호 루프 중복성/N + N 중복성 선택 사항
HDR	HLG/HDR10 지원
오목한 곡선률	타일 8x8칸 최대 5°(반경 6.88m)
볼록한 곡선률	없음
서비스 용이성	전면 및 후면 전체 서비스
케이블 관리	외부 케이블 연결 없음
인간 공학	눈의 피로를 줄여주는 SteadyView™ 드라이버 알고리즘
인증	CE, UL, FCC 클래스 A, CB, RoHS, WEEE, REACH
TAA 준수	사용 불가
보증	3년
EssentialCare 서비스 제공	5년

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.