

# FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66)

## Short focus



Focusbereik: 0,7 - 7,0 mThrow ratio

- WUXGA 0.75-1.13:1
- WQXGA/4K 0.80-1.21:1
- F80: 1.06 - 1.60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 vereist lensadapter R9801442)
- F400-N4K: 0,71 - 1,06 (vereist het gebruik van individuele F400-lensadapters)

**Product specificaties****FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) SHORT FOCUS****Algemene specificaties**

Werk F/#	F 2,4-3,29 gemotoriseerde Iris F# 2.4-6.5 met geheugen
Zoomverhouding	1.51 gemotoriseerde zoom en focus met geheugen
Platformen	Voor projectorreeksen F35, FL40, F70, F80* en F90 * vereist lensadapter R9801442. Specifieke projectieverhouding F80: 1,06 -1,60: 1 (WQXGA/4K UHD)
Verzendgewicht	4,0 kg
Projectieverhouding	DMD chip WUXGA 0,75-1,13 :1 WQXGA 0,80-1,21 :1 Tolerantie afbeeldingsgrootte +/-2%
Brandpuntsafstand	15.98-23.99 mm
Scherpstelbereik	0.7-7.0 m
Gewicht	3,3 kg

Laatst bijgewerkt: 22 Apr 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer [www.barco.com](http://www.barco.com) voor de nieuwste specificaties.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**