


# OverView LVD-5521D

Videowall LCD con bisel extremadamente estrecho (ENB) de 55" para aplicaciones básicas y de gama media



- 500 Nit de brillo, generación ENB
- Excelente color y brillo entre paneles
- Interfaz de control y configuración de la pantalla mural fáciles de usar
- Calibración automática del brillo y del color Sense X con sensores integrados
- Solución sin ventiladores para un rendimiento silencioso
- Reducción del consumo de energía
- Opción de paquetes de servicios de cinco años

El OverView LVD-5521D de Barco es un panel LCD de 55" de alto rendimiento, brillo medio (500 cd/m<sup>2</sup> típico) y coste optimizado, dedicado al uso en aplicaciones de pantalla mural en mosaico. Al formar parte de la generación con marco ENB de 1,8 mm, con colores excelentes y un gran ángulo de visualización, OverView LVD-5521D es la elección perfecta para aplicaciones de gama básica e intermedia.

### Una imagen perfecta con la calibración automática

OverView LVD-5521D forma parte de la aclamada serie Barco OverView de pantallas murales de vídeo LCD líder en el sector, que complementa a la plataforma Barco UniSee de gama superior. El innovador sistema Sense X de Barco para la calibración automática y en tiempo real garantiza imágenes perfectamente equilibradas en la pantalla mural completa en todo momento. De este modo se evitan las pantallas murales de vídeo con imágenes que parecen un "tablero de ajedrez". Barco es la única empresa del mercado que permite este tipo de calibración automática en tiempo real basada en sensores integrados de brillo y color.

### Mayor tiempo de actividad, menor consumo de energía

El uso del Gestor de pantallas murales de vídeo de Barco hace que el control de la pantalla mural sea mucho más sencillo, lo que garantiza una mayor facilidad de uso.

**Especificaciones del producto****OVERVIEW LVD-5521D**

<b>Panel</b>	
Tecnología LCD	Conmutación en el plano
Resolución	Full HD (1920 x 1080 pixeles)
Retroiluminación	LED directo
Relación de aspecto	16:9
Luminancia	500 cd/m <sup>2</sup> (tip.)
Contraste	1200:1 (tip.)
Punto blanco	Nativo 10000 K (tip.)
óptica	Calibración automática de color y brillo Sense X
Vida útil de la retroiluminación	60000 h (tip.)
Enfriamiento	Sin ventilador
Opacidad de la pantalla	25%
Ángulo de visión (H, V)	178°(H) / 178°(V)
Tiempo de respuesta	8ms
Temperatura de funcionamiento	0°C -40°C
Humedad de funcionamiento	10% -90% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C -60°C
Humedad de almacenamiento	5% -90% sin condensación
Montaje	VESA 600 x 400
<b>Energía</b>	
Voltaje de entrada de CA	100 -240 VCA, 50 -60 Hz
Consumo de energía	170 W (500 nits nativo)
Disipación de calor	580 BTU/h
<b>Dimensiones</b>	
Dimensiones	1211,5 x 122,1 x 682,3 mm   47,69" x 4,08" x 26,86"
Diagonal de pantalla activa	55" (1397 mm)
Área de pantalla activa	1209,6 mm x 680,4 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg   60,74 lbs
Generación de ancho de bisel	Generación ENB (1,8 mm   0,07")
<b>Conectividad</b>	
DisplayPort	2x entradas DP1.2 (deben utilizarse cables DisplayPort 1.2 cuando la longitud del cable supere los 3 m / 10 pies) 1x salida DP 1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Puerto Ethernet	1
USB	1 entrada (sólo para alimentación)
HDCP	Si (HDCP 2.2)
<b>Modelo</b>	
Nombre del modelo	OverView LVD-5521D
<b>Otros</b>	
Número de artículo	R9867810

Generado en: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.