


Runar HDR Cinemascope

Painel de LED HDR Cinemascope 5K topo de linha para residências, com distância entre pixels de 0,9 mm.



- Distância entre pixels de 0,9 mm
- Resolução 5K Cinemascope (5.120 x 2.160)
- Imagem com 4,80 m de largura (205" na diagonal)
- Tecnologia Micro LED in Package (MIP) de última geração
- Brilho espetacular de 1.000 nits
- Nível de preto ultraprofundo de 0,005 cd/m²
- Cobertura completa do DCI-P3
- Opção 4K (4.096 x 2.160) disponível

Mais do que uma tela, o Barco Runar™ é uma declaração de presença. Por trás do design minimalista reside um poder extraordinário, inspirado pela força silenciosa e pela pureza elementar da herança nórdica que o inspirou. A Barco Runar combina precisão e elegância com proeza técnica para criar uma experiência imersiva que prende a atenção sem nunca precisar usar a voz.

Embora o Runar DCI tenha sido projetado para levar a tecnologia LED de nível Cinema com certificação DCI para residências de alto padrão, o novo Runar HDR LED traz a mesma plataforma MicroLED-in-Package (MIP) e desempenho visual excepcional para o entretenimento do dia a dia, desde filmes de grande sucesso até esportes ao vivo, concertos e jogos.

Com um brilho de até 1.000 nits, o Runar HDR LED revela todo o impacto do conteúdo HDR, mantendo uma qualidade de imagem excepcional mesmo sob luz ambiente. Com pretos profundos e uma relação de contraste de 200.000:1, oferece detalhamento notável de sombras, realces brilhantes e realismo excepcional.

*As especificações são preliminares e sujeitas a alterações.

Especificações técnicas

RUNAR HDR CINEMASCOPE

Especificações gerais	
Resolução	Cinemascope 5K: 5.120 x 2.160 pixels
Distância entre pontos	0.9 mm
Brilho	Até 1.000 nits
Processamento de imagem	16 bits
Profundidade de cor	12 bits
Contraste	Até 200.000:1
HDR	Sim
Taxa de quadros	Até 120 fps
Imagens em 3D	Sim
Dimensões (LxPxA)	4.800 x 2.025 x 75,5 mm / 15,7 x 6,6 x 0,25 pol.
Peso	295 kg/650 lbs
Umidade de operação	10 -90%
Temperatura de operação	-10°C a +40°C / 14°F a 104°F
Consumo de energia	Em espera: 940 W 48 nits: 1.130 W (máx.), 990 W (típico) 300 nits: 1.750 W (máx.), 1.140 W (típico) 500 nits: 2.130 W (máx.), 1.240 W (típico) 1.000 nits: 3.250 W (máx.), 1.520 W (típico)
BTU por hora	Em espera: 3.210 BTU/h 48 nits: 3.860 BTU/h (máx.), 3.380 BTU/h (típico) 300 nits: 5.970 BTU/h (máx.), 3.860 BTU/h (típico) 500 nits: 7.270 BTU/h (máx.), 4.230 BTU/h (típico) 1.000 nits: 11.090 BTU/h (máx.), 5.190 BTU/h (típico)
Requisitos de energia	AC110V 15Ax2 ou AC220V 8Ax2
Inputs	HDMI 2.1 (até 4K 120p 444 10 bit)
Audio	AES3, 16 canais 48/96kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantia	3 anos (expansível para 5 anos)

Gerada em: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

