

# ClickShare C-10

あらゆる会議スペースでインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーションを実現



- **インタラクティブ機能：タッチバック、アノテーション、ブラックボード**
- **オンスクリーンに2つのソースを表示し、コラボレーションを強化**
- **象徴的な ClickShare Buttonで、従業員とゲストの両方が簡単にワイヤレスcontentを共有**
- **安全なクラウド管理**

ClickShare C-10は、あらゆる会議スペースにインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーションをもたらします。コンテンツの共有は、ClickShare Button (WindowsまたはMac) または ClickShare アプリ (ラップトップ、モバイル、またはタブレット) をワンクリックだけで簡単に行えます。数秒以内にプレゼンテーションを開始できます。ケーブルも、ダウンロードするソフトウェアも、トレーニングも必要ありません。

## 技術仕様

## CLICKSHARE C-10

### 一般仕様

オペレーティングシステム	Windows 10以降、macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v9以降 (ClickShare アプリ) *、 iOS 12以降 (ClickShare アプリ) *
システム要件	Microsoft TeamsやZoomとスムーズに連動 最低要件: デュアルコアプロセッサまたはAMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10最新ビルドまたはMac OS Mojave 最新ビルド 推奨: Intel i5 4コアプロセッサまたはAMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11最新ビルドまたはMac OS最新ビルド
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI™ 1.4bまたはUSB-C DisplayPort 1.2 (Gen2のみ)
オーディオ出力	HDMI
USB	1 X USB-A、1 X USB-C
ClickShareボタン	1または2
ClickShare アプリ	デスクトップとモバイル
ネイティブプロトコル	Airplay、Google Cast、Miracast*
画面に同時に表示できるソースの最大数	2
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
Reach	信号強度変調で調節可能: ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m (100 ft) 周波数帯2.4 GHzおよび5 GHz
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
接続	1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 3.0 (フロント)、1x USB Type A 3.0 (フロント)
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	あり
ルームドック (周辺機器サポート)	なし
ローカルビュー	あり
ネットワーク接続	LANおよびWi-Fi
管理と報告	あり
保証	1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
*	* コンフィグレーションによっては、今後のファームウェアアップデートで利用できるようになります。
寸法 (高さx幅x奥行き)	34mm X 135mm X 135mm
消費電力	動作時: 5~10W、最大24W
電源	動作時: 5~10W、最大24W
重量	900グラム

生成日: 21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。