


# OverView KVD-5521D

Parede de vídeo de LCD de painel ultraestrito de 55" para aplicações de entrada e intermediárias



- **Brilho de 500 Nit, geração UNB**
- **Excelente cor e brilho entre os blocos**
- **Interface de instalação e controle da parede de vídeo fácil de utilizar**
- **Brilho do Sense X e calibração automática de cores com sensores integrados**
- **Solução sem ventoinhas para desempenho sem ruídos**
- **Consumo de energia reduzido**
- **Pacotes de 5 anos de serviço opcionais**

O novo OverView KVD-5521D da Barco é uma tela LCD de 55 pol de alto desempenho, brilho de nível intermediário (500 cd/m<sup>2</sup> típico) e econômica dedicada ao uso em aplicações de parede de vídeo em bloco. Uma parede de vídeo da geração UNB com moldura de 3,5 mm/0,14", com ótimas cores e consumo de energia reduzido em comparação aos modelos anteriores, o OverView KVD-5521D oferece ótimo valor para aplicações de nível básico e intermediário.

### **Uma imagem perfeita com calibração automática.**

O OverView KVD-5521D faz parte do portfólio de paredes de vídeo de LCD OverView altamente renomado e líderes no setor da Barco – que complementa a plataforma Barco UniSee premium. O inovador sistema de calibração automática em tempo real Sense X da Barco garante que toda a parede produza uma imagem perfeitamente equilibrada em todos os momentos. Isso evita a temida imagem de padrão "tabuleiro de xadrez" em paredes de vídeo. A Barco é a única empresa no mercado que permite esse tipo de calibração automática em tempo real com base em sensores integrados de brilho e cor.

### **Tempo de atividade aprimorado, consumo de energia reduzido**

O uso do Video Wall Manager da Barco simplifica o controle da parede de vídeo, aumentando ainda mais a facilidade de uso.

Comparado ao modelo anterior, o KVD-5521D consome 20% menos energia. Isto ajuda as empresas a reduzir custos e a atingir os seus objetivos de sustentabilidade.

**Especificações técnicas****OVERVIEW KVD-5521D**

<b>Painel</b>	
Resolução	Full HD (1920x1080 pixels)
Luz de fundo	LED direto
Proporção da imagem	16:9
Luminância	500 cd/m2 (tip.)
Contraste	1200:1 (típico)
Ponto branco	Nativo 10.000 K (tip.)
Gama de cores/profundidade de cor	3x8 bits
Calibração	Calibração de cor e brilho automática Sense X
Vida útil da luz de fundo	50.000 horas (tip.)
Resfriamento	Sem ventoinha
Névoa da tela	25%
Ângulo de visão (H, V)	178°(H) / 178°(V)
Tempo de resposta	8ms
Uniformidade	9P: 95%
Temperatura de operação	0 – 40°C
Umidade operacional	20% a 80% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20 – 60°C
Umidade de armazenamento	10 – 80% (sem condensação)
Montagem	VESA 600 x 400
<b>Potência</b>	
Tensão de entrada CA	100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz
Consumo de energia	160 W (500 Nit Nativo)
Dissipação de calor	546 BTU/h
<b>Dimensões</b>	
Dimensões	1213 x 683,8 x 122,5 mm   47,77" x 26,94" x 4,83"
Diagonal de tela ativa	55" (1397 pol.)
Áreas de tela ativa	1211,3 mm x 682,1 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg   60,74 lbs
Geração da largura da moldura	Geração UNB (3,5 mm   0,14"); largura real: 3,4 mm   0,13"
<b>Conectividade</b>	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (os cabos DisplayPort 1.2 devem ser usados quando o comprimento do cabo exceder 3m/10 pés) 1 saída DP1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 entradas (somente para alimentação)
HDCP	Sim (HDCP 2.2)
<b>Modelo</b>	
Nome do modelo	OverView KVD-5521D
<b>Outro</b>	
Número do artigo	R9867809

Gerada em: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.