


GC++ lens (0.75-1.08:1)



For more info, please contact Barco.

Especificações técnicas**GC++ LENS (0.75-1.08:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	GC+ +lens (0.75-1.08:1)
Razão de alcance	0.75 -1.08:1
Plataformas	G100
F/nº em funcionamento	2.22 (wide) -2.51 (tele)
Proporção de zoom	1.44x
Distância focal	15.9-22.8 mm
Alcance do foco	50"-500"
Distância de lançamento	0.65-9.98 m
Zoom motorizado	Yes
Foco Motorizado	Yes
Peso	Net: 3 kg, Cross: 3.7 kg

Gerada em: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.