

Lente GC++ (0,75 - 1,08:1)



Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE GC++ (0,75 - 1,08:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	Lente GC++ (0,75 -1,08:1)
Razão de alcance	0,75 -1,08:1
Plataformas	G100
F/nº em funcionamento	2,22 (largo) -2,51 (tele)
Proporção de zoom	1,44x
Distância focal	15,9-22,8 mm
Alcance do foco	50-500 pol.
Distância de lançamento	0,65 -9,98 m
Zoom motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim
Peso	Líquido: 3 kg, Bruto: 3,7 kg

Gerada em: 30 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.