

ClickShare Hub Core + Logitech MeetUp2 room

Microsoft Teams Room-bundel voor geavanceerd samenwerken in kleine vergaderruimtes.



- **Draadloze presentatie: 4K-contentdeling met 1 next-gen ClickShare Buttons met USB-C DisplayPort™**
- **Gebouwd op het Microsoft Device Ecosystem-platform (MDEP)**
- **Alles-in-één USB-videoconferentiecamera met AI-ondersteunde audio- en videofuncties**

De ClickShare Hub Core en Logitech MeetUp 2-bundel is een Microsoft Teams Rooms-oplossing voor kleine vergaderruimtes. ClickShare Hub Core maakt moeiteloze, one-click wireless conferencing en het delen van 4K-inhoud mogelijk met één ClickShare Button van de volgende generatie (met Wi-Fi 6E en USB-C DisplayPort™). De algemeen erkende Logitech MeetUp 2 video bar vult dit aan met hoogwaardige audio en video.

Deze bundel zorgt voor een intuïtieve en samenwerkingsgerichte ervaring die iedereen samenbrengt, waar ze zich ook bevinden. Voor IT-managers combineert deze voor Microsoft Teams gecertificeerde vergaderruimteoplossing eenvoudige installatie en gestandaardiseerde integratie met compliance, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Product specificaties**CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 ROOM SYSTEM****Algemene specificaties**

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 14 (Sonoma) en 15 (Sequoia)
Microsoft Teams Rooms license required	Ja
Systeemvereisten	Minimaal: Intel Core i3 of AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, Windows 10 20HS; Intel Core i3 of Apple Silicon M1, 8 GB RAM, macOS 11 Big Sur Aanbevolen: Intel Core i5/Ultra 5 of AMD Ryzen 7, 8 GB RAM, Windows 11 (nieuwste versie); Apple Silicon M3, 8 GB RAM, macOS (nieuwste versie)
Video-uitgangen	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Configuratiescherm): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Camera	4K Ultra HD Logitech-camera
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	1 ClickShare Button 5e generatie
Microfoons	Zes omnidirectionele digitale MEMS-microfoons
ClickShare app	Desktop
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	1
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30 °C
Draadloze frequentieband	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in geselecteerde landen)
Verbindingen	Achterkant: 1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C Power delivery 3.1 EPR (voor voedingsadapter) 1x HDMI 2.0-uitgang 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0-apparaat + USB-C DisplayPort-uitgang™ 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort-uitgang™ Voorkant: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	Werking: 0 °C + 40 °C (+32 °F tot +104 °F) Maximaal 35 °C (95°F) bij 3000m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja, XMS Cloud
Garantie	3 jaar
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 140W (maximaal)
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720 gr
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10 M / 6 mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (vast/tijdelijk) Hoewel een minimale buiging van 30 mm tijdens het hanteren of leiden aanvaardbaar is, mag deze niet permanent worden gehandhaafd

Product specificaties**CLICKSHARE HUB CORE + LOGITECH MEETUP2 ROOM SYSTEM**

Temperature range	Werkzaam: -10 °C + 60 °C (+14 °F tot +140 °F) Opslag: -20 °C tot +70 °C (-4 °F tot +158 °F)
Humidity	Opslag/Werking: 0 tot 85% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Flame rated	VW-1 (vlamvertragend, niet geschikt voor plenumtoepassingen)
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	max. 100 W (20 V, 5 A) / 45 W (15 V, 3 A) / 36 W (12 V, 3 A) / 27 W (9 V, 3 A) / 15 W (5 V, 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Voldoen aan DOE-norm Level VI
Altitude	5.000 meter
DC cable length	1,5 m
Power cord	
Color	Zwart
Length	0,5 m
Plug Type	EU / VS / VK / CN / CH / IN / ZA / ANZ
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10,1-inch geprojecteerd capacitief touchscreen met vingerafdrukwerende en antireflectiecoating, ondersteunt maximaal 4 aanraakpunten voor geavanceerde zichtbaarheid en duurzaamheid
Resolution	1280*800 @60 Hz
Brightness	300 nits
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts)
Human detection sensor	Detecteert automatisch menselijke beweging in de kamer binnen een bereik van 2 meter en een gezichtsveld van 90° om het systeem wakker te maken.
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt-modus, PD3.0 Aanbevolen om de meegeleverde ClickShare 10M USB-C AOC-kabel te gebruiken voor optimale prestaties
Anti-theft system	Kensingtonslot
Temperature range	Werking: 0 °C + 40 °C (+32 °F tot +104 °F) Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Humidity	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Voeding via USB vanaf de aangesloten Base Unit In bedrijf: 7,3 W (max.) Stand-by:
Weight	820 g

Laatst bijgewerkt: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.