


FLDX 0.8 : 1 (EN62) 렌즈

F40/F70/F90용 광각 고정 렌즈



이는 EN42와 NV42를 대체하는 새로운 고해상도 전면 유리 렌즈입니다. 정확한 설정/가져오기 값을 수용하기 위해 전동식 및 인덱스 기반 조리개와 초점이 제공됩니다. 또한 NVG를 사용한 교육을 위한 야간 비전 및 IR 전송에 최적화되어 있습니다.

어댑터 및 특정 소프트웨어와 함께 Barco F80 시리즈에서도 사용할 수 있습니다.

기술 사양

FLDX 0.8 : 1 (EN62) 렌즈

일반 사양	
렌즈 유형	F40/F70/F90 프로젝터 시리즈용 광각 렌즈(축 기반) – 인덱싱 인코더
투사 비율	DMD 칩 ▪ WQXGA 0.8:1 ▪ 1080p /WUXGA 0.75:1 ▪ SXGA+ 0.81:1 ▪ F80 1.06:1 ▪ F400-N4K 0.70:1(개별 F400 렌즈 어댑터를 사용해야 함) ▪ 이미지 크기 허용 오차 +/- 2%
작동 F값	F 2.1 전동식 조리개 F# 2.1-6.5
초점 거리	16.12 mm
초점 범위	광학 성능: 0.7m~7m 기계적(0.5~10m)
중량	2.7 kg

작성일: 01 Sep 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

