


GC++ lens (0.75-1.08:1)



For more info, please contact Barco.

技術仕様

GC++ LENS (0.75-1.08:1)

一般仕様	
レンズタイプ	GC++lens (0.75-1.08:1)
スローレシオ	0.75 -1.08:1
プラットフォーム	G100
動作F/#	2.22 (wide) -2.51 (tele)
ズーム比	1.44x
焦点距離	15.9-22.8 mm
焦点範囲	50"-500"
投射距離	0.65-9.98 m
電動ズーム	Yes
電動フォーカス	Yes
重量	Net: 3 kg, Cross: 3.7 kg

生成日:31 Aug 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. （無断転載を禁ず。） 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

