

# Лайтбокс Varco HDR LSB-430

Анализатор HDR и помощник по цветокоррекции



Представляем продукт LSB-430 — анализатор HDR от Varco, который помогает корректировать изображение до уровня HDR для кинотеатров, телевидения и OTT-платформ.

Лайтбокс Varco HDR — ваш идеальный помощник.

- Полный анализ контента (хронология, области изображений и т. д.)
- Выявление дефектов
- Предложение решения для ПО цветокоррекции
- Анализ кадров в реальном времени с помощью Varco HDR Lightbox — ваша экономия времени.
- Цветокорректор автоматически применяет решение (в зависимости от конфигурации).
- Проверка целостности цветокоррекции и возможность настройки Varco HDR Lightbox в качестве интегратора Smooth
- Подходит для существующего рабочего процесса PP.
- Оценка и контроль качества должны быть проведены в течение 3 рабочих дней.
- Быстро осваиваемый и понятный пользовательский интерфейс

**Технические характеристики****ЛАЙТБОКС BARCO HDR LSB-430****Общие технические характеристики**

<b>Память</b>	32/64/128/256 ГБ
<b>Сеть</b>	2 порта LAN 1 Гбит/с
<b>Процессор</b>	Процессор Intel(R) Xeon Silver 4310, 12 ядер, 2,1 ГГц
<b>Жесткий диск</b>	2 твердотельных диска емкостью 480 ГБ (Raid-1) или 2 твердотельных диска емкостью 960 ГБ (Raid-1)
<b>Выход</b>	Порт: до 2 разъемов BNC (с поддержкой форматов 12G/6G/3G-SDI), в зависимости от конфигурации входного сигнала. Порт: до 1 разъема HDMI™ 2.1, в зависимости от конфигурации входного сигнала Разрешение: DCI 2K/4K Частота кадров: 24/25/50/60 кадров/с Битовая глубина: 8/10/12 бит (максимальные временные параметры изображения зависят от конфигурации подключения и настроек входного сигнала)
<b>Вход</b>	Порт: до 4 разъемов BNC (с поддержкой форматов 12G/6G/3G-SDI), 1 разъем HDMI™ Разрешение: DCI 2K/4K Частота кадров: 24/25/50/60 кадров/с Битовая глубина: 8/10/12 бит (максимальная синхронизация изображения зависит от конфигурации подключения)
<b>Коэффициент формы</b>	Корпус для монтажа в 19-дюймовую стойку 4U
<b>USB</b>	6x USB3.1 Gen1
<b>Размеры</b>	Без ручки: 482 мм (Ш) x 177 мм (В) x 472 мм (Г)   19 дюймов x 6,9 дюйма x 18,58 дюйма
<b>Электропитание</b>	Резервный 1200 Вт 100-240 V~, 12-7 А, 50/60 Гц
<b>Вес</b>	19-25 кг (без упаковки)   41,89-55,12 фунта
<b>Потребляемая мощность</b>	350 Вт (типичное значение) при полной нагрузке.
<b>Диапазон температур</b>	Рабочая температура: 0-35 °C   32-95 °F Температура хранения: от -20 °C до 60 °C   от -4 °F до 140 °F
<b>Влажность</b>	5-80 % (без образования конденсата)
<b>Уровень шума</b>	Макс. 49 дБ(А) (измерение с расстояния 1 м (3,28 фута) при 25 °C (77 °F))
<b>Соответствие требованиям</b>	CE, CB, UL, UKCA, RCM, FCC Класс А
<b>Информация для заказа</b>	Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Создано: 30 Apr 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

