

Lente ILD (4,0 - 7,4:1)



Para obtener más información, póngase en contacto con Barco.

Especificaciones del producto**LENTE ILD (4,0 - 7,4:1)****Especificaciones generales**

Tipo de lente	ILD (4,0 -7,4:1)
Relación de distancia de proyección	4,0 -7,4:1
Plataformas	I65, I600
Relación focal F/#	2
Relación de zoom	1.86
Distancia focal	70.05-131.15 mm
Rango de enfoque	45-500
Distancia de proyección	4.104-43.223 (8.6157) m
Zoom motorizado	Yes
Enfoque motorizado	Yes
Peso	3.47 ±0.05 kg

Generado en: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.