

Runar DCI Cinémascope

Mur LED à usage résidentiel, avec un pas de pixels de 0,9 mm



- Mur d'image éclairé par LED certifié DCI HDR
- Pas de pixel 0,9 mm
- Résolution 5K Cinemascope (5 120 x 2 160)
- Image de 4,80 m de large (diagonale de 205 pouces)
- Technologie de pointe des micro-LED intégrées (MIP).
- HDR de qualité DCI à 300 nits et HDR grand public à 1 000 nits
- Niveau de noir ultra-profond de 0,005 cd/m²
- Couverture complète DCI-P3
- Option de format DCI 17:9

Bien plus qu'un simple écran, Barco Runar™ marque l'espace de sa présence. Derrière le design minimaliste se cache une puissance extraordinaire, inspirée par la force tranquille et la pureté élémentaire de l'héritage nordique qui l'a inspiré. Barco Runar allie précision et élégance à une prouesse technique pour créer une expérience immersive qui captive l'attention sans jamais élever la voix.

Conçu pour les salles de cinéma privées dédiées où le contenu Cinemascope brille sans bandes noires, le Barco Runar Cinemascope est doté de la technologie Micro LED in Package (MIP) de pointe et est conçu pour une conformité à l'épreuve du temps avec le contenu DCI-HDR de qualité supérieure. Il offre un contraste et une précision des couleurs à couper le souffle, avec un contraste allant jusqu'à 200 000:1, un niveau de noir ultra-profond de 0,005 cd/m² et une couverture DCI-P3 complète. Conçu pour des performances HDR exceptionnelles, le Runar donne vie au HDR de qualité DCI à 300 nits et au HDR grand public à 1 000 nits avec une précision remarquable, tout en gérant sans effort le contenu standard.

Imaginez profiter à la fois des contenus DCI-HDR et HDR grand public sur un seul mur d'images LED, parfaitement intégré à votre home cinéma de luxe. Barco Residential concrétise ce rêve.

*Les spécifications sont préliminaires et peuvent être modifiées.

Spécifications techniques

RUNAR DCI CINÉMASCOPE

Spécifications générales

Résolution	5K Cinemascope : 5 120 x 2 160 pixels
Pas de pixels	0.9 mm
Luminosité	Jusqu'à 1 000 nits
Traitement des images	16 bits
Profondeur de couleur	12 bits
Contraste	Jusqu'à 200 000:1
HDR	Oui
Fréquence d'images	Jusqu'à 120 images par seconde
3D	Oui
Dimensions (l x L x h)	4 800 x 2 025 x 75,5 mm / 15,7' x 6,6' x 0,25'
Poids	295 kg / 650 lbs
Humidité de fonctionnement	10 -90%
Température de fonctionnement	-10 °C à +40 °C / 14°F à 104°F
Consommation électrique	Veille : 940 W 48 cd/m ² : 1 130 W (max.), 990 W (type) 300 cd/m ² : 1 750 W (max.), 1 140 W (type) 500 cd/m ² : 2 130 W (max.), 1 240 W (type) 1 000 cd/m ² : 3 250 W (max.), 1 520 W (type)
BTU par heure	Veille : 3 210 BTU/h 48 cd/m ² : 3 860 BTU/h (max.), 3 380 BTU/h (type) 300 cd/m ² : 5 970 BTU/h (max.), 3 860 BTU/h (type) 500 cd/m ² : 7 270 BTU/h (max.), 4 230 BTU/h (type) 1 000 cd/m ² : 11 090 BTU/h (max.), 5 190 BTU/h (type)
Alimentation électrique	110 V CA 15 A x 2 ou 220 V CA 8 A x 2
Certifications	Certificat DCI HDR (version CTP 1.50)
Inputs	HDMI 2.1 (jusqu'à 4K 120p 444 10 bits) 2D jusqu'à 4K 120 ips (DCI-SDR/HDR) 3D jusqu'à 4K 24/48/60 ips par œil (DCI-SDR/HDR) Débit binaire : 1 250 Mbit/s
Audio	AES3, 16 canaux 48/96 kHz, 24 bits, 2xRJ45
Garantie	3 ans (extensible à 5 ans)

Crée le : 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.