


Runar HDR

0,9 mm Pixelpitch, Flaggschiff-4K-HDR-LED-Wand für den Wohnbereich



- 0,9 mm Pixelpitch
- Nativ 4K-Auflösung (4.096 × 2.160)
- 3,84 m breites Bild (171" Diagonale)
- Hochmoderne Micro LED in Package (MIP) Technologie
- Beeindruckende Helligkeit von 1.000 nits
- Ultra-tiefer Schwarzwert von 0,005 cd/m²
- Vollständige DCI-P3-Abdeckung
- Cinemascope-Bildformat (5.120 × 2.160) optional erhältlich

Barco Runar™ ist mehr als ein Display, es ist ein Statement der Präsenz. Hinter dem minimalistischen Design verbirgt sich eine außergewöhnliche Kraft, inspiriert durch die stille Stärke und elementare Reinheit des nordischen Erbes, das sie inspiriert hat. Barco Runar verbindet Präzision und Eleganz mit technischem Können und schafft damit ein immersives Erlebnis. Es zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ohne jemals laut zu werden.

Während Runar DCI entwickelt wurde, um DCI-zertifizierte LED-Technologie in Kinoqualität in Luxusresidenzen zu bringen, bringt das neue Runar HDR LED dieselbe MicroLED-in-Package (MIP) Plattform und herausragende visuelle Leistung in den Alltag – von Blockbuster-Filmen über Live-Sport und Konzerte bis hin zu Gaming.

Mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 Nits bringt der Runar HDR LED den vollen Effekt von HDR-Inhalten zur Entfaltung und sorgt dabei auch bei Umgebungslicht für exzellente Bildqualität. Mit tiefen Schwarztönen und einem Kontrastverhältnis von 200.000:1 liefert er bemerkenswerte Schattendetails, brillante Highlights und außergewöhnliche Realitätsnähe.

*Die technischen Daten sind vorläufig und können sich ändern.

Technische Daten**RUNAR HDR****Allgemeine Daten**

Auflösung	Native DCI 4K: 4.096 x 2.160 Pixel
Pixelpitch	0,9 mm
Helligkeit	Bis zu 1.000 nits
Bildverarbeitung	16 Bit
Farbtiefe	12 Bit
Kontrast	Bis zu 200.000:1
HDR	Ja
Bildrate	Bis zu 120 fps
3D	Ja
Abmessungen (H x B x T)	3840 x 2025 x 75,5 mm
Gewicht	235 kg / 518 lbs
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 -90%
Betriebstemperatur	-10 °C bis + 40 °C / 14 °F bis 104 °F
Leistungsaufnahme	Standby: 750 W 48 nits: 900 W (max.), 790 W (typisch) 300 nits: 1.400 W (max.), 910 W (typisch) 500 nits: 1.700 W (max.), 990 W (typisch) 1.000 nits: 2.600 W (max.), 1.210 W (typisch)
BTU pro Stunde	Standby: 2.560 BTU/h 48 nits: 3.070 BTU/h (max.), 2.700 BTU/h (typisch) 300 nits: 4.780 BTU/h (max.), 3.110 BTU/h (typisch) 500 nits: 5.800 BTU/h (max.), 3.380 BTU/h (typisch) 1.000 nits: 8.870 BTU/h (max.), 4.130 BTU/h (typisch)
Leistungsbedarf	AC110V 15Ax2 oder AC220V 8Ax2
Zertifizierungen	Geplant für DCI HDR-Zertifikat
Inputs	HDMI 2.1 (bis zu 4K 120p 444 10bit) 2D bis zu 4K 120fps (DCI SDR/HDR) 3D bis zu 4K 24/48/60fps pro Auge (DCI SDR/HDR) Bitrate 1250 Mbps
Audio	AES3, 16ch 48/96KHz, 24bit, 2xRJ45
Garantie	3 Jahre (verlängerbar auf 5 Jahre)

Generiert am: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.