

# 바르코 HDR 라이트박스 LSB-430

HDR 분석기 및 색 보정 도우미



LSB-430 제품을 소개합니다. Barco(Barco)의 HDR 분석기로, 영화, 방송 및 OTT 플랫폼에 맞춰 이미지를 HDR 레벨로 보정하는 데 도움을 줍니다.

Barco HDR 라이트박스는 당신의 완벽한 조력자입니다.

- 전체 콘텐츠 분석(타임라인, 이미지 범위 등)
- 결함 감지
- 등급 평가 소프트웨어에 대한 제안된 해결책 제공
- 실시간 프레임 분석 기능을 갖춘 Barco HDR Lightbox로 시간을 절약하세요.
- 컬러 그레이더는 (설정에 따라) 솔루션을 자동으로 적용합니다.
- 등급 무결성 검사 및 Barco HDR Lightbox 조정 옵션(Smooth 통합자용)
- 기존 PP 워크플로우에 적합합니다.
- 등급 분류 및 품질 관리는 3영업일 이내에 완료됩니다.
- UI 캡처하기 쉬움

## 기술 사양

## 바르코 HDR 라이트박스 LSB-430

### 일반 사양

메모리	32/64/128/256 GB
네트워크	2x 1Gb/s LAN
프로세서	인텔(R) 제온 실버 4310 12코어 프로세서 2.10GHz
하드 디스크	480GB 솔리드 스테이트 디스크 SSD(레이드 1) 2개 또는 960GB 솔리드 스테이트 디스크(레이드 1) 2개
출력	포트: 최대 2개의 BNC 커넥터(12G/6G/3G-SDI 포맷 지원), 입력 구성에 따라 다름. 포트: 입력 구성에 따라 최대 1개의 HDMI™ 2.1 커넥터 / 해상도: DCI 2K/4K / 프레임 속도: 24/25/50/60 fps / 비트 깊이: 8/10/12비트 (최대 영상 타이밍은 연결 구성 및 입력 설정에 따라 달라질 수 있음)
입력	포트: 최대 4개의 BNC 커넥터(12G/6G/3G-SDI 포맷 지원), 1개의 HDMI™ 커넥터 해상도: DCI 2K/4K 프레임 속도: 24/25/50/60fps 비트 심도: 8/10/12비트(최대 이미지 타이밍은 연결 구성에 따라 다름)
폼 팩터	4U 19" 랙 마운트 하우징
USB	USB3.1 Gen1 6개
크기	손잡이 제외 482mm(W) x 177mm(H) x 472mm(D)   19인치 x 6.9인치 x 18.58인치
전원 공급 장치	이중 1200W 100-240V~, 12-7A, 50/60Hz
중량	19-25kg(포장 제외)   41.89-55.12lbs
소비전력	완전 작동 시 350W(일반)
온도 범위	작동 온도 0°-35°C   32°-95°F 보관 온도: -20°-60°C   -4°-140°F
습도	5%-80%(비응축)
소음 수준	최대 49dbA(25°C/77°F에서 1m/32.8ft 거리에서 측정)
컴플라이언스	CE, CB, UL, UKCA, RCM, FCC 클래스 A
주문 정보	HDMI, HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스, HDMI 상표 및 HDMI 로고는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

작성일: 30 Apr 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.