

주거용 - Vali NT1.5-I

1.5mm 픽셀 피치, 고해상도 DV-LED 디스플레이



- 놀라운 화질과 낮은 전력 소비
 화면 왜곡 없이, 낮은 지연 시간과 완벽한 동기화로 NT Vali 1.5는 영화, 스포츠 및 TV 프로그램을 생생하게 구현합니다. 또한 Infinipix® Gen2에서 관리되는 모든 밝기 수준에서 완벽한 색상 정확도는 필수적입니다. 독자적인 스마트 캘리브레이션™ 기술은 풍부하고 생생한 이미지를 위해 넓은 색 영역을 지원합니다.

- 어떤 공간에도 어울리도록 디자인되었습니다.
 얇은 타일은 활용도와 설치 편의성을 높여줍니다. 이를 통해 환경에 주는 영향은 줄고 다양한 장소에 설치할 가능성을 넓혀 기존 공간에 더 잘 통합할 수 있도록 합니다. Barco의 비디오 월 관리 소프트웨어는 다양한 타일을 자동으로 구성하여 설치 과정을

발리는 북유럽 신화에서 가장 강력한 신인 오딘의 아들이다. 저희 북극광 시리즈의 최신 제품인 Barco Residential NT Vali 1.5 DV-LED 월은 가장 햇볕이 강한 공간에서도 빛을 발하는 강력한 성능과, 전용 홈시어터에 영화의 마법을 선사하는 섬세한 디자인을 자랑합니다.

당사의 1.5mm 픽셀 피치 직시형 LED는 다양한 크기와 형태로 구성할 수 있습니다. 화면이 절대 꺼지지 않는다고 상상해 보세요. 영화나 좋아하는 스포츠 경기를 보지 않을 때는 디지털 아트를 위한 완벽한 캔버스가 됩니다. 이미지는 매우 선명하며, Barco는 최첨단 Infinipix 처리 기술을 통해 놀라운 색상 정확도를 제공합니다.

Barco Residential White Glove Service가 포함되어 있습니다. Barco의 공장 교육을 받은 엔지니어들이 설치를 담당하여 탁월한 결과를 보장합니다.

기술 사양

주거용 - VALI NT1.5-I

LED 타일	
픽셀 피치	1.56 mm
모듈당 픽셀 수	384x216(HxV)
크기	(폭x높이x깊이) 600x337.5x39mm / 23.62"x13.29"x1.54"
중량	6kg/타일
LED 수명	100,000h(비디오 -50% 밝기)
밝기	>1000니트
최대 밝기	780니트
내부 처리	23 비트
색심도	16비트(281조 색상)
세이더	없음
제어	인피닉스™ 2세대
화면 재생 빈도 @60Hz	3,840Hz
3D	없음
프레임 속도	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60
가로 시야각	160° +/-5°
세로 시야각	160° +/-5°
밝기 균일성	>98%
디밍	0-100%
대비	7,500:1(10럭스 기준)
소비전력	544W/m ² 110W/타일(최대) 151W/m ² 31W/타일(일반)
방열	1,856BTU/h/m ² (최대) 515BTU/h/m ² (일반)
전면/후면 열 방출	54%/46%
작동 전원 전압	AC 전원: 100-240V 50/60Hz
작동 습도	10 -80%
작동 온도	-10°C ~ +40°C / 14°F ~ 104°F
중복성	전원: 선택 사항 데이터: 신호 루프 중복성/N + N 중복성 선택 사항
HDR	HLG/HDR10 지원
오목한 곡선률	타일 5°간 최대 5°(반경 6.88m)
볼록한 곡선률	해당 없음
서비스 용이성	전면 및 후면 전체 서비스
케이블 관리	외부 케이블 연결 없음
인간 공학	눈의 피로를 줄여주는 SteadyView™ 드라이버 알고리즘
인증	CE, UL, FCC 클래스 A, CB, RoHS, WEEE, REACH
TAA 준수	사용 불가
보증	3년
EssentialCare 서비스 제공	5년

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

