

Lente ILD (1.0 - 1.4:1)



Para mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE ILD (1.0 - 1.4:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	ILD (1.0 -1.4:1)
Razão de alcance	1.0 -1.4:1
Plataformas	I65, I600
F/nº em funcionamento	2.0-2.15
Proporção de zoom	1.41
Distância focal	17,28-24,19 mm
Alcance do foco	50°~400°
Distância de lançamento	1,077-12,062 (2,0803) m
Zoom motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim
Peso	2,53 ±0,05 kg

Gerada em: 18 Sep 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.