

# 可立享 CX-50 第二代

适用于高效会议室的高级无线会议系统



- **双屏幕：人物和内容并排显示在两个显示器上**
- **在 UC 模式和 BYOM 体验之间轻松切换**
- **用于 4K 内容共享和替代连接方式的有线会议室扩展坞**
- **100% 安全、加密和云管理**

可立享 CX-50 第二代为高效会议室带来灵活的无线会议体验。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

## 技术规格

## 可立享 CX-50 第二代

### 一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本 Android v11 及更高版本 (ClickShare 应用程序) iOS 14 及更高版本 (ClickShare 应用程序)
系统要求	为了获得流畅的 Microsoft Teams 或 Zoom 使用体验 最低配置: Windows 处理器 Intel Core i3 或 AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 或 Apple Silicon M1; RAM 8GB; 操作系统版本: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur 推荐配置: Windows 处理器 Intel Core i5/Ultra 5 或 AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8GB; 操作系统版本: Windows 11 最新版本/macOS 最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz, HDMI™ 1.4b
视频输入	USB-C: 3840*2160 @ 30Hz, DP 接口替代模式接收端, 支持 DP 接口 v1.2
音频输出	USB、插孔、HDMI
可立享按钮	2
可立享应用程序	桌面和移动
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast
屏幕上同时显示的最大信号源	2
噪声水平	0-30°C 时最大 25dBA 30-40°C 时最大 30dBA
有线身份验证	802.1X、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP。
SoftAP 客户端模式	802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP 和 WPA2 PSK。
身份验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
覆盖范围	ClickShare 按钮与 ClickShare 基座之间最大距离为 30 米 (100 英尺) 频段 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (部分国家支持 DFS 频道)
连接	1x 以太网 LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (背面) ; 2x USB-A 2.0 (背面) ; 1x USB-A 2.0 (正面) 模拟音频线路输出在迷你插座 (3.5 毫米) , 数字 S/PDIF
温度范围	工作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F), 海拔 3000 米 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	储存: 0 至 90% 相对湿度, 无凝结 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无凝结
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	高质量
网络连接	LAN 和 Wifi (双频)
管理和报告	是
保修政策	1 年标准。通过 SmartCare 注册即可享受 5 年保修
尺寸 (高 x 宽 x 深)	39 毫米 x 200 毫米 x 202 毫米
功耗	运行: 50W (最大) 待机:
电源	标准 110/220 V 交流插头
重量	900 克

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。