

# ClickShare Control Panel

Panneau de commande intuitif s'intégrant parfaitement aux systèmes de visioconférence sans fil ClickShare Hub.



- **Démarrez votre réunion hybride en un seul clic — sans retard, sans confusion**
- **Incluse : connexion USB-C unique de 10 m assurant une installation propre**
- **En option : kit d'extension CAT pour une grande flexibilité d'installation**
- **Installation instantanée, déploiement et gestion faciles**
- **Écran réactif de 10 pouces avec de multiples options de montage**

Le panneau de contrôle ClickShare fait partie intégrante du système de visioconférence sans fil ClickShare Hub, offrant une interface intuitive pour démarrer et gérer des réunions hybrides. D'un simple clic, vous pouvez lancer votre appel vidéo Microsoft Teams, pour une expérience de réunion fluide et efficace.

## Spécifications techniques

## CLICKSHARE CONTROL PANEL

### Spécifications générales

Écran tactile	Écran tactile capacitif projeté de 10,1 pouces avec revêtements anti-empresintes digitales et antireflets, prenant en charge jusqu'à 4 points de contact pour une visibilité et une durabilité améliorées
Resolution	1280*800 à 60 Hz
Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Capteur de détection humaine	Détecte automatiquement les mouvements humains dans la pièce dans un rayon de 2 mètres et un champ de vision de 90° pour réveiller le système.
Connexions	USB-C
Plage de température	0 °C -+40 °C
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrou Kensington
Dimensions (HxLxP)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Consommation électrique	Alimentation par USB depuis l'unité de base connectée. Consommation en fonctionnement : 7,3 W (max.). Consommation en veille :
Poids	820 g
Box content	Panneau de contrôle ClickShare, câble USB-C AOC ClickShare 10 m 20 W, plaque de montage en L, base ronde, kit de vis, manuel de sécurité, guide d'installation rapide

### ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (fixe/temporaire) Bien qu'une courbure minimale de 30 mm soit acceptable pendant la manipulation ou le routage, elle ne doit pas être maintenue comme fixation permanente.
Temperature range	Fonctionnement : -10 °C + 60 °C (+14°F à +140°F) Stockage : -20 °C à +70 °C (-4°F à + 158°F)
Humidity	Stockage/Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Flame rated	VW-1 (non homologué pour les pléniums)
Box content	Câble ClickShare USB-C 10 m 20 W AOC, kit de verrouillage pour câble USB-C

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.