

Barco HDR Lightbox LSB-430

Analizzatore HDR e assistente alla gradazione del colore



Scopri LSB-430, l'analizzatore HDR di Barco che supporta il processo di grading HDR per cinema, trasmissione e OTT.

Barco HDR Lightbox è il vostro assistente perfetto

- Analisi completa dei contenuti (timeline, ambito dell'immagine, ecc.)
- Rilevamento delle imperfezioni
- Fornitura di soluzioni suggerite per il SW di classificazione
- Analisi dei fotogrammi in tempo reale con Barco HDR Lightbox per risparmiare tempo
- Il selezionatore di colori applica automaticamente la soluzione (a seconda della configurazione)
- Controllo dell'integrità del grading e possibilità di regolare Barco HDR Lightbox per un'integrazione ottimale nel flusso di lavoro HDR
- Si adatta al flusso di lavoro PP esistente
- La classificazione e il controllo qualità devono rimanere entro 3 giorni lavorativi.
- Interfaccia utente intuitiva e facile da usare

Specifiche tecniche

BARCO HDR LIGHTBOX LSB-430

Specifiche generali

Memoria	32/64/128/256 GB
Rete	2x 1Gb/s LAN
Processore	Processore Intel(R) Xeon Silver 4310 12-core 2,10 GHz
Disco rigido	2 dischi a stato solido SSD da 480 GB (Raid-1) o 2 dischi a stato solido da 960 GB (Raid-1)
Uscita	Porta: Fino a 2 connettori BNC (che supportano i formati 12G/6G/3G-SDI), a seconda della configurazione di ingresso. Porta: Fino a 1 connettore HDMI™ 2.1, a seconda della configurazione di ingresso Risoluzione: DCI 2K/4K Frame rate: 24/25/50/60 fps Profondità di bit: 8/10/12 bit (tempistiche massime dell'immagine a seconda della configurazione della connessione e delle impostazioni di ingresso)
Ingresso	Porte: Fino a 4 connettori BNC (che supportano i formati 12G/6G/3G-SDI), 1 connettore HDMI™ Risoluzione: DCI 2K/4K Frame rate: 24/25/50/60 fps Profondità di bit: 8/10/12 bit (tempistiche massime dell'immagine a seconda della configurazione della connessione)
Fattore di forma	Alloggiamento rackmount 4U 19"
USB	6x USB3.1 Gen1
Dimensioni	Senza maniglia: 482 mm (L) x 177 mm (A) x 472 mm (P) 19 x 6,9 x 18,58 pollici
Alimentazione	Ridondante 1200W 100-240 V~, 12-7 A, 50/60 Hz
Peso	19 -25 kg (senza imballaggio) 41,89 -55,12 libbre
Consumo energetico	350 W (normale) a pieno regime.
Intervallo di temperatura	Temperatura di esercizio: 0° -35 °C 32° -95°F Temperatura di stoccaggio: -20 ° -60 °C -4° -140°F
Umidità	5% -80% (senza condensa)
Livello di rumore	Max 49 dbA (misurati a 1 m/32,8 piedi di distanza a 25 °C/72 °F)
Conformità	CE, CB, UL, UKCA, RCM, FCC Classe A
Informazioni sull'ordine	I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Generato il: 30 Apr 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.