


住宅 - Vali NT1.5

1.5 毫米像素区间，高分辨率 DV-LED 显示屏



- 惊艳的画质

NT Vali 1.5 无视觉失真，延迟低且精准同步，让电影、体育赛事和电视节目栩栩如生。这还需要在 Infinipix® 第二代的技术支持下，在每个亮度级别都能提供出色的色彩精度。专有的智能校准™技术还能确保广色域支持，从而呈现丰富逼真的图像。

- 适用于各类空间
薄瓷砖使其用途广泛且易于安装。减少了显示系统的占用面积，可以更加灵活地安装在各种位置，并更好地融入现有空间。巴可的拼接显示系统管理器软件可以自动配置不同的显示单元，大大加快了安装过程。

- 了解像素区间
像素区间会影响 DV-LED 视频墙的最小观看距离。

瓦利是奥丁之子，奥丁是北欧神话中强大的神。作为我们极光系列产品的新成员，Barco Residential NT Vali 1.5 DV-LED 视频墙可以适应光线明亮的房间，用精湛工艺将电影的魅力带到专用私人影院中。

1.5 毫米像素区间的小间距 LED 可以配置成各种尺寸和形状。想象一下，一块永远不需要关闭的屏幕。当您不看电影或体育比赛时，它就是一块理想的数字艺术画布。图像清晰锐利，而且巴可采用先进的 Infinipix 处理技术，实现了出色的色彩保真度。

包含巴可住宅白手套服务。由巴可工厂培训的工程师负责安装，以确保出色的安装效果。

技术规格

住宅 - VALI NT1.5

LED 显示单元

| | |
|--------------------|--|
| 像素间距 | 1.56 |
| 每模块像素 | 384x216 (水平 x 垂直) |
| 尺寸 | (宽 x 高 x 深) 600 x 337.5 x 39 毫米 / 23.62 英寸 x 13.29 英寸 x 1.54 英寸 |
| 重量 | 6公斤/块 |
| LED 寿命 | 100,000 小时 (视频 -50% 亮度) |
| 亮度 | >600 尼特 |
| 峰值亮度 | 780 尼特 |
| 内部处理 | 23 位 |
| 颜色深度 | 16 位 (281 兆色) |
| 着色器 | 否 |
| 控制 | Infinipix™ Gen2 |
| 刷新率@60Hz | 3,840 Hz |
| 3D | 否 |
| 帧速率 | 24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 |
| 水平视角 | 160° +/-5° |
| 垂直视角 | 160° +/-5° |
| 亮度均匀度 | >98% |
| 调光 | 0-100% |
| 对比度 | 4,000:1 (10 勒克斯时) |
| 功耗 | 544 瓦/平方米 110 瓦/块 (最大) 151 瓦/平方米 31 瓦/块 (典型值) |
| 散热 | 1,856 BTU/h/m ² (最大) 515 BTU/h/m ² (典型) |
| 散热前/后 | 54%/46% |
| 运行电源电压 | 交流电源: 100-240 V, 50/60 Hz |
| 运行湿度 | 10 -80% |
| 运行温度 | -10°C 至 +40°C / 14°F 至 104°F |
| 冗余 | 电源: 可选 数据: 信号环路冗余/N+N冗余可选 |
| HDR | 支持 HLG / HDR10 |
| 凹面曲率 | 显示单元间最多 5° (半径 6.88 米) |
| 凸面曲率 | 不适用 |
| 适用性 | 全前维护和全后维护 |
| 电缆管理 | 无外部布线 |
| 人体工程学 | SteadyView™ 驱动算法可减轻眼睛疲劳 |
| 认证 | CE、UL、FCCA 类、CB、RoHS、WEEE、REACH |
| 符合 TAA | 暂无 |
| 保修政策 | 3 年 |
| EssentialCare 服务产品 | 5 年 |

生成于: 21 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。