

Ядро ClickShare Hub и панель управления в

Модульная система для видеоконференцсвязи, позволяющая легко проводить гибридные встречи в Microsoft Teams Rooms с панелью управления.



- Беспроводная презентация: обмен контентом 4K с помощью 1 Button
- ClickShare Button нового поколения с поддержкой Wi-Fi 6E и разъемом USB-C DisplayPort.™
- Интуитивно понятная панель управления для запуска гибридных совещаний одним касанием.
- Безопасное по своей конструкции, управляемое из облака и построенное на платформе экосистемы устройств Microsoft (MDEP)

ClickShare Hub Core — это модульная беспроводная система видеоконференцсвязи, разработанная для удобного проведения гибридных встреч.

Hub Core работает совместно с панелью управления ClickShare и позволяет участникам начать встречу простым касанием. Благодаря кнопке ClickShare Button нового поколения делиться контентом в формате 4K стало так же просто.

Для ИТ-менеджеров и интеграторов ClickShare Hub Core предлагает настраиваемое решение для всех типов помещений. Созданная на основе платформы Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), она гарантирует безопасность и соответствие корпоративным стандартам.

Технические характеристики**ЯДРО CLICKSHARE HUB И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ****Общие технические характеристики**

Операционная система	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Да
Системные требования	Минимальные требования: Intel Core i3 или AMD Ryzen 5, 8 ГБ ОЗУ, Windows 10 20H2; Intel Core i3 или Apple Silicon M1, 8 ГБ ОЗУ, macOS 11 Big Sur. Рекомендуемые требования: Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7, 8 ГБ ОЗУ, Windows 11 последней сборки; Apple Silicon M3, 8 ГБ ОЗУ, macOS последней сборки.
Видеовыходы	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (Панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4
Видеовходы	4K UHD (3840*2160) при 30 Гц HDMI 2.0
Аудиовыход	USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0
Устройства ClickShare Button	1 ClickShare Button 5-го поколения
Приложение ClickShare	Рабочий стол
Максимальное количество источников одновременно на экране	1
Уровень шума	Максимум 25 дБА при температуре 30°C.
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3
Охват	До 30 м между ClickShare Button и ClickShare Base Unit
Полоса частот	Поддержка DBS/HBS 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц (каналы DFS поддерживаются в ряде стран).
Соединения	Сзади: 1x Ethernet LAN 1 Гбит/с, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR (для адаптера питания), 1x выход HDMI 2.0, 1x USB-A 2.0/3.0, 1x USB-C 2.0/3.0, 1x выход USB-C 2.0/3.0 Device + USB-C DisplayPort™, 1x выход USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™. Спереди: 1x USB-C 2.0/3.0
Диапазон температур	Рабочая температура: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F). Максимальная температура 35°C (95°F) на высоте 3000 м. Температура хранения: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Подключение к сети	LAN
Управление и отчетность	Да, XMS Cloud
Гарантия	3 года (стандарт)
Размеры (ВхШхГ)	37 * 180 * 180 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочая мощность: 140 Вт (макс.)
Электропитание	Внешнее зарядное устройство USB-C мощностью 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)
Вес	720 г
Box content	Ядро Base Unit ClickShare Hub Core, 1 ClickShare Hub Button 5-го поколения, монтажный диск, инструкция по технике безопасности, руководство по быстрой настройке, панель управления, кабель ClickShare 10 м 20 Вт USB-C AOC, L-образная монтажная пластина, круглое основание, набор винтов, руководство по быстрой настройке, комплект фиксаторов для кабеля USB-C

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10 м / 6 мм
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 Вт
Bend Radius	60 мм/30 мм (фиксированный/временный) Хотя минимальный изгиб в 30 мм приемлем во время обработки или прокладки, его нельзя использовать в качестве постоянного крепления.
Temperature range	Рабочая температура: от -10°C до +60°C (от +14°F до +140°F). Температура хранения: от -20°C до +70°C (от -4°F до +158°F).
Humidity	Условия хранения/эксплуатации: относительная влажность от 0 до 85%, без образования конденсата.
Flame rated	VW-1 (не сертифицировано для установки в помещениях с повышенной пожарной опасностью)
Power supply	
AC Input	100-240 В–50-60 Гц 2,4 А
DC Output	180 Вт макс (36 В, 5 А) / 140 Вт (28 В, 5 А) / 100 Вт (20 В, 5 А) / 45 Вт (15 В, 3 А) / 27 Вт (9 В, 3 А) / 15 Вт (5 В, 3 А)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Соответствует стандарту DOE уровня VI.
Altitude	5000 м
DC cable length	1,5 м
Power cord	
Color	Черный
Length	0,5 м
Plug Type	ЕС / США / Великобритания / Китай / Швейцария / Индия / Южная Африка / Австралия / Новая Зеландия
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	

Технические характеристики**ЯДРО CLICKSHARE HUB И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ**

Touchscreen	10,1-дюймовый проекционно-емкостный сенсорный экран с покрытием от отпечатков пальцев и антибликовым покрытием, поддерживающий до 4 точек касания, что улучшает четкость и долговечность.
Resolution	1280*800 при 60 Гц
Brightness	300 нит
Contrast ratio	Система автоматически обнаруживает движение людей в помещении в радиусе 2 метров и полем зрения 90°, после чего активируется.
Viewing angle	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать входящий в комплект кабель ClickShare 10M USB-C AOC.
Human detection sensor	80° (Вверх/Вниз/Влево/Вправо)
Connections	USB Type-C 2.0, DisplayPort Alt Mode, PD3.0. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать входящий в комплект кабель ClickShare 10M USB-C AOC.
Anti-theft system	Кенсингтонский замок
Temperature range	Рабочая температура: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F). Температура хранения: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F).
Humidity	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (мм)
Power consumption	Питание осуществляется через USB от подключенного базового блока. В рабочем режиме: 7,3 Вт (макс.). В режиме ожидания:
Weight	820 г

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO