

住宅 - Vali NT1.8

1.8 mmピクセルピッチ、高解像度DV-LEDディスプレイ



STEADYVIEW

23-BIT
TRUE
DYNAMIC RANGE



FLEXIBLE
COLOR CONTROL



EASY
SERVICE

HDR
COMPATIBLE

INFINIPIX
Gen2
PROCESSING



- 驚異的な画質
視覚的な歪みがなく、遅延が少なく、同期が完璧である NT Vali 1.8は、映画、スポーツ、テレビ番組を生き生きと再現します。そのためには、あらゆる輝度レベルにおける完全な色再現度も求められますが、これを可能にしているのが Infinipix® Gen2です。独自の Smart Calibration™により、豊かでリアルな画像を実現する幅広い色域のサポートも保証されます。

- あらゆるスペースに合うように設計
薄いタイルが汎用性と設置の容易さに貢献します。さまざまな場所への設置の可能性を広げ、既存のスペースへより組み込みやすくなっています。 Barcoの

ヴァーリは北欧神話で最も強力な神であるオーディンの息子です。当社のNorthern Lightsシリーズの最新製品である Barco Residential NT Vali 1.8 DV-LEDウォールは、最も明るい部屋を征服するパワーと、専用のプライベートシアターに映画の魔法をもたらす巧妙さを備えています。

当社の1.8mmピクセルピッチの直視型LEDは、さまざまなサイズと形状で構成できます。決してオフにする必要のない画面を想像してみてください。映画やお気に入りのスポーツを観ていないときは、デジタルアートに最適なキャンバスになります。画像は非常に鮮明で、Barcoは最先端のInfinipix処理を使用して優れた色忠実度を実現します。

Barco住宅用ホワイトグローブサービスが含まれています。工場での訓練を受けたBarcoのエンジニアが設置を担当し、優れた結果を保証します。

技術仕様

住宅 - VALI NT1.8

LEDタイトル

ピクセルピッチ	1.87
モジュールあたりのピクセル	320x180 (水平x垂直)
寸法	(幅x高さx奥行き) 600x337.5x39mm / 23.62"x13.29"x1.54"
重量	6kg/タイル
LED寿命	100,000時間 (ビデオ -50%輝度)
輝度	>600ニット
ピーク輝度	780ニット
内部処理	23ビット
色深度	16ビット (281兆色)
シェーダー	なし
Control	インフィンピックス™ Gen2
リフレッシュレート@60Hz	3,840 Hz
3D	なし
フレームレート	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60
水平視野角	160° +/-5°
垂直視野角	160° +/-5°
明るさの均一性	>98%
調光	0-100%
コントラスト	4,000:1 (at 10 lux)
消費電力	514 W/m ² 104 W/タイル (最大) 149 W/m ² 30 W/タイル (標準)
熱放散	1751 BTU/h/m ² (最大) 509 BTU/h/m ² (通常)
放熱 (前面 / 背面)	54%/46%
動作電源電圧	AC電源 : 100-240V 50/60Hz
動作湿度	10 -80%
動作温度	-10°C ~ +40°C / 14°F ~ 104°F
冗長性	電源 : オプション データ : 信号ループ冗長性 / N + N冗長性はオプション
HDR	HLG / HDR10対応
凹曲面	タイル間最大5° (半径6.88m)
凸曲面	該当なし
保守性	フルフロント & フルバックサービス
ケーブル管理	外部ケーブルなし
人間工学	目の疲れを軽減するSteadyView™ドライバーアルゴリズム
証明書	CE, UL, FCCクラスA, CB, RoHS, WEEE, REACH
TAA準拠	利用不可
保証	3年
EssentialCareサービスの提供	5年

生成日: 21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。