


GC++ lens (0.75-1.08:1)



For more info, please contact Barco.

Технические характеристики GC++ LENS (0.75-1.08:1)

Общие технические характеристики

Тип линзы	GC++lens (0.75-1.08:1)
Проекционное отношение	0.75 -1.08:1
Платформы	G100
Рабочая диафрагма, F/#	2.22 (wide) -2.51 (tele)
Кратность зума	1.44x
Фокусное расстояние	15.9-22.8 mm
Диапазон фокусировки	50"-500"
Проекционное расстояние	0.65-9.98 m
Моторизованный зум	Yes
Моторизованная фокусировка	Yes
Вес	Net: 3 kg, Cross: 3.7 kg

Создано: 31 Aug 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO