

ClickShare C-5

Einfache, kabellose Präsentation für Gruppenräume mit nur einem Klick



- **Drahtloses Präsentationsmodell der Einstiegsklasse**
- **Content-Sharing mit der ClickShare-App und nativem BYOD**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

Das ClickShare C-5 ermöglicht die einfache kabellose Zusammenarbeit in kleinen Besprechungsräumen und Gruppenräumen. Sie und Ihre Gäste können mit nur einem Klick in der ClickShare-App von jedem Laptop oder Mobilgerät aus Inhalte ganz einfach auf dem Raumdisplay teilen. Es bietet ein umfassendes BYOD-Erlebnis, einschließlich Bildschirmspiegelung mit Airplay, GoogleCast und Miracast.

Technische Daten

CLICKSHARE C-5

Allgemeine Daten

Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz, HDMI™ 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2 (nur Gen2)
Audioausgang	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	0
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	AirPlay, Google Cast, Miracast
Maximale Anzahl gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigter1	
Quellen	
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	1x Ethernet LAN 1 GbI 1x USB-C 2.0 (Vorderseite); 1x USB-A 2.0 (Vorderseite) – nur Gen2; 1x USB-C 3.0 (Vorderseite); 1x USB-A 3.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	/
Room Dock (Peripheriegeräte-Unterstützung)	Nein
Lokale Ansicht	Nur lokale Ansicht der Raumanzeige:
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Verwaltung und Berichterstellung	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–10 W, 24 W max.
Stromversorgung	Standard-110/220 V AC-Stecker oder USB-C
Gewicht	900 gr

Generiert am: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.