

FS40-4K MKII

NVGトレーニング用の堅牢で強力な4K LEDプロジェクター

PULSE
PROCESSING

CONSTANT
LIGHT OUTPUT

1
CHIP
DLP

4K
UHD

24/7
OPERATION



- 最大4K (3840 x 2400) 解像度の極限の詳細
- ナイトビジョンゴーグル対応
- 真のソリッドステートかつモーション対応
- 優れた色再現性を備えたより明るいLED
- 日中、夜間を問わずあらゆるトレーニングの実施に対応できる100~0%のLED調光機能
- Barco Pulseソフトウェアは強力な処理と最小の遅延を保証します

FS40-4K MKIIは、Barcoの真のソリッドステートシミュレーション対応プロジェクターシリーズの最新製品です。LED光源技術とBarco Pulseエレクトロニクスによるパフォーマンスを組み合わせることで、総所有コストを抑えつつ優れたビジュアル効果と極めて高い信頼性を実現しました。シミュレーションアプリケーション向けに設計されたFS40は、RGBと専用のIR光源の両方を備えており、可視光とIRの強度を個別に制御して、昼間と夜間のトレーニングシナリオを模擬できます。デュアルアイリスと光学フィルターにより、最適なコントラストとより深い黒レベルが確保され、クラス最高の映像を実現します。最も要求の厳しいシミュレーション環境で揺るぎない確かな映像を表示できるプロジェクターをお求めでしたら、FS40をお選びください。

あらゆる状況で極めて高い信頼性

最新のLED光源を採用したFS40は、鮮明かつ幅広い色域をもつ最適化された高輝度映像を表示できます。FS40-4KはネイティブWQXGA解像度のプロジェクターであり、Barco Pulseのパフォーマンスを使用して最大4K解像度(3840 x 2400)の映像を表示します。Barco Pulseのシングルステップ処理(SSP[®])テクノロジーにより、競合製品と比較してより高いフレームレート、低遅延でのワーピングや合成の組み込み機能、高解像度の画質を活用できます。

Barco FS40は、可動部品のないモーションプラットフォーム用に設計された真のソリッドステートプロジェクターです。衝撃や振動にも耐える堅牢な設計です。頑丈なマグネシウム合金のベースプレートに固定が可能です。前面と上面キャビネットの多数の取り付けポイントを組み合わせることで耐久性を高めて

Barco FS40は、可動部品のないモーションプラットフォーム用に設計された真のソリッドステートプロジェクターです。衝撃や振動にも耐える堅牢な設計です。頑丈なマグネシウム合金のベースプレートに固定が可能です。前面と上面キャビネットの多数の取り付けポイントを組み合わせることで耐久性を高めており、あらゆる向きに可動するモーションプラットフォームでの使用に最適です。

低総所有コスト

FS40は、実績のあるDLP[®]密閉型光学エンジンと最新のソリッドステートLED光源を採用しています。シミュレータのオペレーターは、メンテナンスサイクルが延長され、最大75,000時間ランプの交換や色の調整が不要になるため、総所有コスト（TCO）が削減されるというメリットが得られます。またConstant Light Output（CLO）機能により、プロジェクターの耐用年数の期間中は輝度を一定に保って運用することが可能になります。ほこりが多く過酷な環境に設置する場合に、新しい高性能高効率エアフィルターを使用することで製品を保護することが可能となります。

技術仕様

FS40-4K MKII

一般仕様

輝度	標準2,870 ANSIルーメン
コントラスト比	1800-6000:1
NVG用IR	あり
明るさの均一性	90%
アスペクト比	16:10
プロジェクタータイプ	1DLP RGB LED
解像度	3,840 x 2,400 (4K) / 2,560 x 1,600 (ネイティブ)
レンズタイプ	FLD+/FLDX
光学レンズシフト	最大 134% レンズ・シフト (レンズで異なる)。 モーター駆動ズーム、フォーカス、垂直および水平シフト、アイリス*、シャッター。
色補正	P7 RealColor™
CLO (定常光出力)	あり
光源	RGB LED
光源寿命	フルパワーで最低50,000時間 動作モードに応じて最大75,000時間
密閉型DLP™コア	あり
向き	360°回転、制限なし
3D	アクティブ 3D 立体画像
画像処理	埋め込みワーブ & ブレンドエンジン
キーストーン補正	あり
入力	2x DP1.2 2xデュアルリンクDVI-I HDBaseTアップグレード可能 HDMI™ 2.0 (HDCP2.2、HDR10) RJ 45イーサネット RS232入力 2x USB 12v出力
入力解像度	内容 (最大): 3,840 x 2,400 @ 60 Hz 3,840 x 2,160 @ 60 Hz 4,096 x 2,160 @ 60 Hz 2,560 x 1,600 @ 120 Hz
色深度	最大12ビット (構成により変動)
ソフトウェアツール	プロジェクターツールセット
Control	IR、RS232、RJ45
ネットワーク接続	IR、RS232、RJ45
電源要件	100~240V/50~60Hz
消費電力	520 W typical, 700 W maximum
BTU/時	1,707 BTU/h (通常)、1,945 BTU/h (最高)
騒音レベル (25°C/77°Fの標準値)	33 dB(A)
動作温度	10 -40 °C (海拔)
保管温度	-20 ~ 60 °C
動作湿度	20~80% RH
保管湿度	10~90% RH
寸法 (幅x奥行きx高さ)	450 x 457 x 244 mm / 17,7 x 18,0 x 9,6インチ
重量	21.5 kg / 47.4ポンド
標準付属品	電源コード、ワイヤレスリモート・コントロール
証明書	CE、FCC Class A および cNus
保証	5年間の部品・修理保証、延長可能

生成日:04 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。