

巴可优利视 800

适用于高亮度应用的 55 英寸无边框拼接式 LCD 视频墙平台



reddot award 2018
best of the best



- 采用无边框设计，运用 NoGap 拼接显示技术，亮度达 800 尼特
- 自动对准的安装结构可确保精度
- Sense X 自动和持续校准
- 快速的诊断与维修
- 适应未来需求的模块化平台

屡获殊荣的巴可优利视平台采用全新方法打造真正无缝的液晶拼接系统。巴可优利视的每个组件都经过重新设计和优化，不仅在图像质量方面前进了一步，而且在安装精度、维护便捷性和可靠性方面更加出色。

无边框观看体验，创新的安装系统

巴可优利视的无边框设计使得拼接屏幕之间的间隙几乎不被察觉，从而在多个显示单元上呈现内容，不会受到恼人边框的干扰。为了保证尽可能小的间隙，且不损坏面板的边缘，

巴可打造了优利视支架。这种创新的安装结构利用重力，可以很好地自动对齐面板，并始终将其保持在适当的位置。此外，优利视支架还简化了维护，便于快速拆解独立的面板。

自动实时校准，实现出众的均匀性

Sense X 是自动、连续、实时的色度和亮度校准系统，确保整个拼接显示系统始终保持良好平衡的图像。此外，巴可还重新设计了面板的结构，可以防止从中心到边缘的所有可能的亮度变化。

轻松诊断和维修

由于拼接显示系统通常是关键应用程序的一部分，巴可公司采取了一切可能的措施来确保正常运行时间。该平台的构建方式使其便于诊断和维修。用于管理整个拼接显示系统的软件平台（优利视 Connect）将自动分配和校准面板，并作为单个连接点用于远程诊断和控制。

不断扩展的生态系统

多个生态系统合作伙伴，均为各自领域的领导者，为巴可优利视提供额外的定制组件，例如触摸面板、装饰条和安装解决方案。