

# NT0.9-I

Display LED per interni ad alta risoluzione con passo pixel di 0,9 mm



- **Soluzione LED con passo pixel di 0,9 mm**
- **Potenziato dalla tecnologia di elaborazione delle immagini Infinipix™ di Barco**
- **Alta luminosità fino a 1000 nits**
- **Maggiore efficienza energetica e bassa dissipazione di calore**
- **Fino a 10 anni di servizio e assistenza dedicati**

Barco NT0.9-I trasforma le operazioni di videowall ad alto impatto da complesse a semplici, offrendo esperienze visive di livello professionale con una facilità d'uso senza precedenti. Gestire videowall ad alte prestazioni non è mai stato così semplice: ora puoi concentrarti sui contenuti, non sulla tecnologia.

## Qualità immagine straordinaria

Immagini più nitide e vivaci grazie alla potenza di elaborazione avanzata di Infinipix™ che garantisce una precisione dei colori, un contrasto e una riproduzione dei dettagli ottimali in tutte le condizioni di visione. L'architettura di connessione intelligente migliora sia la qualità dell'immagine che l'affidabilità operativa, fornendo prestazioni ininterrotte che consentono di mantenere i contenuti al meglio. L'utilizzo della tecnologia flip chip consente di ottenere prestazioni di luminosità più elevate, riducendo al contempo il consumo energetico, con una significativa riduzione del costo totale di proprietà e dell'impronta ecologica rispetto ai concorrenti.

Grazie alle prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione, il videowall assicura immagini chiare e dettagliate anche in ambienti poco illuminati, un aspetto fondamentale per sale di controllo, sale di rappresentanza (boardrooms) e altri spazi in cui l'illuminazione ambientale varia durante la giornata. Questa versatilità garantisce che il tuo investimento funzioni in modo ottimale indipendentemente dalle condizioni ambientali.

## Facile manutenzione e assistenza

L'NT0.9-I offre prestazioni di livello aziendale con una semplicità di livello consumer. Che si tratti di visualizzare dati operativi critici, comunicazioni aziendali o contenuti di digital signage coinvolgenti, si ottengono risultati professionali senza la tradizionale complessità dei videowall a LED.



Il team può concentrarsi sulla creazione di contenuti d'impatto, mentre l'NT0.9-I fornisce in modo affidabile esperienze visive straordinarie che migliorano l'efficacia e l'immagine professionale dell'organizzazione.

Le piastrelle sottili contribuiscono alla versatilità del prodotto e alla facilità di installazione. In questo modo si riduce l'ingombro della parete e si ampliano le possibilità di allestimento in diverse posizioni, consentendo una migliore integrazione negli spazi esistenti. L'accessibilità sia frontale sia posteriore migliora notevolmente la semplicità di manutenzione. Inoltre, il software Videowall Manager di Barco configura automaticamente i diversi pannelli, velocizzando notevolmente il processo di installazione.

L'integrazione del modulo con il processore Infinipix crea un ecosistema estremamente semplice da configurare, gestire e mantenere. L'architettura intuitiva del sistema riduce i tempi di configurazione, minimizza la complessità della risoluzione dei problemi e garantisce prestazioni uniformi tra le varie installazioni. Ciò si traduce in un minor numero di richiami, in una riduzione dei costi di assistenza e in più tempo per concentrarsi sulla crescita dell'attività.

**Specifiche tecniche****NT0.9-I****Moduli a LED**

Passo pixel	0,937 mm
Technology	Flip chip
Pixel per modulo	640x360
Dimensioni	600 x 337,5 x 39 mm / 23,62 x 13,29 x 1,54"
Peso	6kg/piastrella
Durata LED	100.000 ore (video -luminosità al 50%)
Luminosità	>1000 nit
Luminosità massima	>1300 nit
Elaborazione interna	23 bit
Profondità del colore	16 bit
Shader	No
Controllo	Infinipix™
Frequenza di aggiornamento a 60Hz	3840 Hz
Frequenza dei fotogrammi	23.98 – 60 Hz
Angolo di visuale orizzontale	160° +/-5°
Angolo di visione verticale	150° +/-5°
Oscuramento	0-100%
Consumo energetico	70W
Dissipazione del calore	1634 BTU/h/m <sup>2</sup> (max) 635 BTU/h/m <sup>2</sup> (tipico)
Tensione di alimentazione di funzionamento	100-240 V 50/60 Hz
Umidità operativa	10 -80%
Temperatura operativa	Da -10°C a +40°C / da 14°F a 104°F
Grado di protezione IP	IP30
Ridondanza	Alimentazione: Opzionale Dati: Ridondanza N + N opzionale
HDR	Con supporto HLG / HDR10
Curvatura concava	Fino a 5° tra le piastrelle (raggio di 6,88 m)
Curvatura convessa	N/D
Facilità di manutenzione	Servizio completo fronte e retro
Gestione dei cavi	Nessun cablaggio esterno
Ergonomia	Algoritmo del driver SteadyView™ per ridurre l'affaticamento degli occhi
Certificazioni	CE, UL, FCC classe A, RoHS, WEEE, REACH
Conformità TAA	Si
Garanzia	3 anni
Offerta di Servizio EssentialCare	10 anni
Notes	Specifiche preliminari -giugno 2025

Generato il: 02 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.