

ClickShare CX-30

Sistema di conferenze wireless per sale riunioni di piccole e medie dimensioni



- **Funzioni interattive:** touchback, annotazione e lavagna
- **Collaborazione migliorata grazie alla visualizzazione simultanea di due sorgenti video sullo schermo**
- **Gestione delle videoconferenze dal proprio portatile con ClickShare Button o con l'app ClickShare**
- **100% sicuro, crittografato e gestito nel cloud**

ClickShare CX-30 consente di gestire conferenze wireless in sale riunioni di medie dimensioni. Quando si entra nella sala riunioni, ClickShare si collega automaticamente ai dispositivi presenti, come telecamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Rendi le riunioni ibride semplici e immediate con un solo clic su ClickShare Button o tramite l'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CX-30

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e successivi macOS 11 (BigSur) e successivi Android v11 e successivi (App ClickShare) iOS 14 e successivi (App ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Windows Intel Core i3 o AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 o Apple Silicon M1; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Consigliato: processore Windows Intel Core i5 o AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; RAM 8 GB; versione del sistema operativo: Windows 11 build più recente/macOS build più recente
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (solo Gen2)
Uscita audio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
ClickShare Button	2
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	Airplay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	2
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0 (anteriore); 1x USB-A 2.0 (anteriore) -solo Gen2: 1x USB-C 3.0 (anteriore); 1x USB-A 3.0 (anteriore)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: Da 0°C a +40°C (da +32°F a +104°F) Max: 35°C (95°F) a 3000m Stoccaggio: da -20°C a +60°C (da -4°F a +140°F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Serratura Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Si
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Si
Connessione di rete	LAN e WiFi
Gestione e rendicontazione	Si
Garanzia	1 anno standard, 5 anni di copertura al momento della registrazione tramite SmartCare
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Alimentazione	Spina AC standard 110/220 V o USB-C (solo Gen2)
Peso	900 g

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.