

# ClickShare C-5

Soluzione wireless intuitiva per salette riunioni gestibile con un clic



- **Modello di presentazione wireless entry-level**
- **Condivisione dei contenuti con l'app ClickShare e i dispositivi individuali (BYOD) supportati in nativo**
- **100% sicuro, crittografato e gestito dal cloud**

ClickShare C-5 offre una collaborazione semplice e wireless nelle piccole sale di rappresentanza e negli spazi di incontro. Dipendenti e ospiti possono condividere facilmente i contenuti sul display della sala, con un solo clic nell'app ClickShare, da qualsiasi laptop o dispositivo mobile. Offre un'esperienza BYOD completa, incluso il mirroring dello schermo con Airplay, GoogleCast e Miracast.

## Specifiche tecniche

## CLICKSHARE C-5

### Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Intel i3 dual-core o AMD Ryzen 7 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 10 ultima build o Mac OS Mojave ultima build Consigliato: processore Intel i5 4-core o AMD Ryzen 9 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 11 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (solo Gen2)
Uscita audio	HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	0
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	AirPlay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	1
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Conessioni	1x Ethernet LAN 1Gbi 1x USB-C 2.0 (anteriore); 1x USB-A 2.0 (anteriore) -solo Gen2; 1x USB-C 3.0 (anteriore); 1x USB-A 3.0 (anteriore)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	/
Room Dock (supporto periferico)	No
Vista locale	Vista locale solo del display della stanza
Connessione di rete	LAN e Wi-Fi
Gestione e rendicontazione	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
*	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo energetico	Operativo: 5-10 W, 24 W massimo
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o USB-C
Peso	900 grammi

Generato il: 09 Jun 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.