

DisplayPort 1.2クアッド入力 カード



- 4つのDisplayPort 1.2コネクタ
- 最大で4系統までの1600@60P、またはカード（シングルケーブル）あたり2系統の4K@60P（UHD）まで対応
- HDCP 1.4準拠
- EDIDによりVESA/CEAおよびカスタムタイミングに対応
- 自動での入力取得および設定

技術仕様

DISPLAYPORT 1.2クアッド入力カード

一般仕様	
コネクタ	フルサイズDisplayPortコネクタx 4
解像度	(8L)スロットで最大2x 4096x2160@60p
色深度	8ビット、10ビット、12ビット (DL以下)
色見本	最大UHD@60p 4:4:4 10ビット
HDCP	HDCP 1.x準拠
信号容量	660 MHz
Specifications when used with Encore3	
Connectors*	フルサイズDisplayPortコネクタx 4
Resolution*	最大4x 4096x2160 @60Hzをサポート
Color depth*	8ビット; 10ビット; 12ビット
Color sampling*	最大UHD@60p 4:4:4 10ビット
HDCP*	HDCP 1.x準拠
Signal capacity*	最大4096x2160 @60Hz
*	Encore3使用時の仕様

生成日:30 Sep 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

