

# FL40-WU MKII

Projecteur LED WUXGA robuste et puissant



- **Solution à semi-conducteurs tout-terrain**
- **LED plus lumineuses avec une fidélité des couleurs exceptionnelle**
- **Atténuation LED 100-0 % à tout moment pour la formation**
- **Le logiciel Barco Pulse garantit un traitement puissant et une latence minimale**
- **Également disponible : FS40-WU MKII avec LED IR dédiée pour la formation NVG**

Le FL40-WU MKII est le dernier né de la gamme de véritables projecteurs à semi-conducteurs prêts pour la simulation de Barco. Combinant la technologie d'éclairage LED et les performances électroniques de Barco Pulse, le FL40 offre une exceptionnelle qualité visuelle ainsi qu'une extrême fiabilité, pour un faible coût total de possession. L'iris double et les filtres optiques assurent un contraste optimal et des niveaux de noir plus profonds, pour une clarté optimale de l'image. Conçu pour les environnements de simulation les plus exigeants, le FL40 offre une vision de confiance.

### Fiabilité extrême dans toutes les situations

Grâce au dernier éclairage LED, le FL40 produit des images haute luminosité avec une clarté et une gamme de couleurs optimales. Grâce à la technologie Single Step Processing (SSP®) de Barco Pulse, le FL40 WUXGA bénéficie d'une fonction intégrée de déformation et de mélange et d'images fluides jusqu'à une fréquence d'images de 240 Hz.

Le Barco FL40 est un véritable projecteur à semi-conducteurs conçu pour les plates-formes de mouvement sans pièces mobiles. Il est solide comme le roc et conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. Sa plaque de base en alliage de magnésium solide fait office de plaque de montage. Associés à une série de points de montage à l'avant et sur le boîtier supérieur, ils rendent ce projecteur solide comme le roc et parfaitement adapté à une utilisation sur des plates-formes de mouvement dans n'importe quelle orientation.

### Le coût de possession le plus bas

Le FL40 utilise un moteur optique scellé DLP® éprouvé et le dernier éclairage

Le FL40 utilise un moteur optique scellé DLP® éprouvé et le dernier éclairage LED à semi-conducteurs. Les opérateurs de simulateurs peuvent bénéficier d'un coût total de possession (TCO) réduit avec des cycles de maintenance prolongés et aucun changement de lampe ni réglage de couleur pendant 75 000 heures maximum. La fonctionnalité Barco Constant Light Output (CLO) garantit la prévisibilité des performances de luminosité linéaire tout au long de la durée de vie du projecteur. Une protection supplémentaire est disponible lors de l'utilisation de nouveaux filtres à air intelligents à haute efficacité pour les installations dans des environnements poussiéreux et difficiles.

## Spécifications techniques

## FL40-WU MKII

### Spécifications générales

Luminosité	3 200 lumens ANSI typiques
Rapport de contraste	1800-6000:1
IR pour NVG	non
Uniformité de la luminosité	90%
Rapport d'aspect	16:10
Type de projecteur	1 LED RVB DLP
Résolution	1920 x 1200 (natif)
Type de lentille	FLD/FLD+/FLDX
Décalage optique de la lentille	Vertical jusqu'à 134 %, selon l'objectif Horizontal jusqu'à 70 %, selon l'objectif Zoom et mise au point motorisés (+ objectifs à mémoire FLDX) Décalage d'objectif motorisé (avec mémoire de position sur tous les objectifs)
Correction des couleurs	P7 RealColor™
CLO (flux lumineux constant)	Oui
Source de lumière	LED RVB
Durée de vie de la source lumineuse	Minimum 50 000 heures à pleine puissance Jusqu'à 75 000 heures, selon le mode de fonctionnement
Noyau DLP™ scellé	Oui
Orientation	Rotation à 360° sans aucune restriction
3D	3D stéréoscopique active
Traitement des images	Moteur de déformation et de mélange intégré
Correction trapézoïdale	Oui
Entrées	2x DP1.2 2x DVI-I double liaison HDBaseT évolutif HDMI™ 2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet entrée RS232 2x USB sortie 12 V
Résolutions d'entrée	Y compris et jusqu'à : 1 920 x 1 200 à 60 Hz 1 920 x 1 200 à 240 Hz
Profondeur des couleurs en entrée	Jusqu'à 12 bits, selon la configuration
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	IR, RS232, RJ45
Connexion réseau	IR, RS232, RJ45
Alimentation électrique	100-240 V 50/60 Hz
Consommation électrique	520 W typical, 700 W maximum
BTU par heure	1 707 BTU/h typique, 1 945 BTU/h maximum
Niveau de bruit (habituel à 25 °C/77 °F)	33 dB(A)
Température de fonctionnement	10 -40 °C (niveau de la mer)
Température de stockage	-20 à 60 °C
Humidité de fonctionnement	20 -80 % HR
Humidité de stockage	10 -90 % HR
Dimensions (l x L x h)	450 x 457 x 244 mm (17,7 x 18,0 x 9,6 pouces)
Poids	21,5 kg / 47,4 lbs
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	CE, FCC Classe A et cNus
Garantie	5 ans garantie limitée sur les pièces et la main-d'œuvre, extensible

Crée le : 04 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.