

# ClickShare CX-20

Беспроводная система конференц-связи для малых переговорных комнат и помещениях для совещаний



- Модель беспроводной системы конференц-связи начального уровня
- Проводите видеовстречи со своего ноутбука
- Знаменитый ClickShare Button для сотрудников и гостей
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако

ClickShare CX-20 позволяет проводить беспроводные конференции в небольших конференц-залах. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

## Технические характеристики

## CLICKSHARE CX-20

### Общие технические характеристики

Операционная система	Windows 10 и выше, macOS 11 (BigSur) и выше Android v11 и выше (приложение ClickShare) iOS 14 и выше (приложение ClickShare)
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: процессор Windows Intel Core i3 или AMD Ryzen 5/macOS: Intel Core i3 или Apple Silicon M1; ОЗУ 8 ГБ; версия ОС: Windows 10 20H2/macOS 11 Big Sur Рекомендуется: процессор Windows Intel Core i5/Ultra 5 или AMD Ryzen 7/macOS: Apple Silicon M3; ОЗУ 8 ГБ; версия ОС: Windows 11 последней сборки/macOS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. HDMI™ 1.4b или USB-C DisplayPort 1.2 (только Gen2)
Аудиовыход	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Устройства ClickShare Button	1
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество источников одновременно на экране	1
Уровень шума	Макс. 25 дБА при 0-30°C Макс. 30 дБА при 30-40°C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	1 Ethernet LAN 1 Гбит 1 USB-C 2.0 (спереди); 1 USB-A 2.0 (спереди) – только Gen2; 1 USB-C 3.0 (спереди); 1 USB-A 3.0 (спереди)
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F) Макс.: 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без конденсации
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	/
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Только отображение содержимого на мониторе конференц-зала
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год. 5 лет гарантии при регистрации через SmartCare
Размеры (ВхШхГ)	34 x 135 x 135 мм
Потребляемая мощность	Эксплуатационная мощность: 5–10 Вт, макс. 24 Вт
Электропитание	Стандартная вилка переменного тока 110/220 В или USB-C (только Gen2)
Вес	900 г

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**