

ClickShare CX-30

Solution de conférence sans fil pour les salles de réunion de petite à moyenne taille



- **Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir**
- **Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran**
- **Démarrez des réunions vidéo depuis votre ordinateur portable avec le bouton ou l'application**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare CX-30 permet d'organiser des conférences sans fil dans les salles de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Facilitez les réunions hybrides, d'un simple clic sur le ClickShare Button ou l'application ClickShare, aussi bien pour les employés que pour les invités.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-30

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures Android v11 et versions ultérieures (application ClickShare) iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)
Configuration système requise	Pour une expérience optimale avec Microsoft Teams ou Zoom : Configuration minimale : Processeur Windows : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5 / macOS : Intel Core i3 ou Apple Silicon M1 ; 8 Go de RAM ; système d'exploitation : Windows 10 20H2 / macOS 11 Big Sur. Configuration recommandée : Processeur Windows : Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7 / macOS : Apple Silicon M3 ; 8 Go de RAM ; système d'exploitation : Windows 11 (dernière version) / macOS (dernière version).
Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI™ 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2 (uniquement Gen2)
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	2
Application ClickShare	Ordinateur et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	2
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30 m (100 pieds) entre le ClickShare Button et l'unité de base ClickShare Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit/s ; 1 port USB-C 2.0 (avant) ; 1 port USB-A 2.0 (avant) ; (uniquement pour la 2e génération) : 1 port USB-C 3.0 (avant) ; 1 port USB-A 3.0 (avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Système antivol	Serrure Kensington
Certifications	FCC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui
Conférences sans fil	via l'application ou le bouton
Visualisation locale	Oui
Connexion réseau	Réseau local et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	1 an standard. Couverture de 5 ans après inscription via SmartCare
Dimensions (HxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consommation électrique	Puissance de fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Alimentation électrique	Prise secteur standard 110/220 V ou USB-C (uniquement Gen2)
Poids	900 g

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.