

Lente ILD (2.1 - 4.0:1)



Per ulteriori informazioni contattare Barco.

Specifiche tecniche**LENTE ILD (2.1 - 4.0:1)****Specifiche generali**

Tipo di lente	ILD (2.1 -4.0:1)
Rapporto focale	2.1 -4.0:1
Piattaforme	I65, I600
Funzionamento F/#	2~2.25
Rapporto di zoom	1.9
Lunghezza focale	37.51~71.60 mm
Gamma di messa a fuoco	50°~400°
Distanza di proiezione	2.21~35.34 m
Zoom motorizzato	Yes
Messa a fuoco motorizzata	Yes
Peso	3.7 kg

Generato il: 31 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.