

# Barco HDRライトボックス LSB-430

HDRアナライザーおよびカラーグレーディングアシスタント



LSB-430 製品は、シネマ、ブロードキャスト、OTT 向けに画像を HDRレベルに調整するのに役立つ Barco のHDRアナライザーです。

Barco HDR Lightboxはあなたの完璧なアシスタントです

- 完全なコンテンツ分析 (タイムライン、画像スコープなど)
- 欠陥の検出
- グレーディングSWに対する提案ソリューションの提供
- リアルタイムフレーム分析 Barco HDR ライトボックスで時間を節約
- カラーグレーダーは自動的にソリューションを適用 (設定によって異なる)
- グレードの整合性チェックと、Barco HDR ライトボックスをスムーズインテグレーターとして調整するオプション
- 既存のPPワークフローに適合
- グレーディングとQC は3営業日以内に完了
- 簡単にキャプチャできるUI

**技術仕様****BARCO HDRライトボックスLSB-430****一般仕様**

メモリ	32/64/128/256GB
ネットワーク	2倍 1Gb/秒 LAN
プロセッサ	Intel(R) Xeon Silver 4310 12コアのプロセッサ2.10GHz
ハードディスク	2x 480GBソリッドステートディスクSSD (Raid-1) 、または2x 960GBソリッドステートディスク (Raid-1)
出力	ポート: 入力構成に応じて最大2つのBNCコネクタ (12G/6G/3G-SDI形式をサポート)。ポート: 入力構成に応じて最大1つのHDMI™ 2.1コネクタ 解像度: DCI 2K/4K フレームレート: 24/25/50/60 fps ビット深度: 8/10/12ビット (最大画像タイミングは接続構成と入力設定によって異なる)
入力	ポート: 最大4つのBNCコネクタ (12G/6G/3G-SDI形式をサポート) 、1つのHDMI™ コネクタ解像度: DCI 2K/4K フレームレート: 24/25/50/60 fps ビット深度: 8/10/12ビット (最大画像タイミングは接続構成によって異なる)
フォームファクター	4U 19"のRackmountハウジング
USB	6x USB3.1 Gen1
寸法	ハンドルなしの状態: 482mm (幅) x 177mm (高さ) x 472mm (深さ)   19インチ x 6.9インチ x 18.58インチ
電源	冗長 1200W 100-240 V~, 12-7 A、50/60 Hz
重量	19~25キロ (本体のみ)   41.89~55.12 lbs
消費電力	フル稼働時350W (標準)。
温度範囲	動作温度: 0°~35°C   32°~95°F 保管温度: -20°~60°C   -4°~140°F
湿度	5%~80% (結露なきこと)
ノイズレベル	最大49dB(A) (25°C、距離1mで測定)
コンプライアンス	CE、CB、UL、UKCA、RCM、FCCクラスA
注文情報	HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIトレードドレス、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

生成日:15 Jun 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**