


G100-W25

25,000 流明、WUXGA、单DLP荧光粉激光投影机



- 单片DLP高亮度投影机
- 最新输入功能和前卫设计
- 通过宽镜头范围实现全面的操作灵活性

100% 图像性能

G100 系列让我们的单片产品有可能达到比以往更高的亮度水平。它以出色的流明功率带来出色的图像质量，无论室内还是室外均可实现明亮的投影。此外，G100 支持所有最新的输入源，包括 HDMI™ 2.0，以确保深色调和高质量投影。

得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上通过直观的用户界面轻松完成投影机的安装和管理。此外，Ptoolset 的融合和变形功能使得这些投影机非常适合基于多通道媒体的亮点，比如天文馆、穹顶、剧院和光雕投影。

100% 灵活性

为了在不同的项目设计中实现全面的操作通用性并轻松实施，G100 配备了稳定的镜头支架，可保证在多通道设置中可靠地融合图像和不移动某些图像，此外还提供了一个新的大范围 GC 镜头系列，可支持从 0.38 到 10.8 的投射比。它让您能够灵活地进行远距离和/或短距离投射，并能以 360 度旋转播放。投影机及其外围设备可为任何创意项目带来出色效果。

凭借出色的板载散热性能，G100s 可以承受的最高环境工作温度为 50°C (122°F)，而它的噪音水平仅为 46 dB。

100% 可靠

凭借激光磷粉光源和先进的冷却功能设计，G100 无需更换灯泡便可实现超长的运行时间 (> 20,000 小时)，因此能够节省大量维护和耗材成本。

凭借其最新的、面向未来的设计，G100 可以满足您对图像质量、可靠性和可持续性方面的所有要求。

技术规格

G100-W25

一般规格	
投影机类型	单芯片 DLP 激光荧光投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.96" DLP 芯片
亮度	25,000 ISO 流明 23,500 中心流明 21,100 ANSI 流明
亮度均匀度	90%
对比度	1,100:1 (顺序) ; 5,500:1 (动态) ; 极黑: 100,000:1
光源	激光磷粉 (蓝色 + 红色激光)
光源寿命	多达 20,000 小时
纵横比	16:10
安装角度	360° 旋转、无限制
Sealed DLP™ core	是
色彩校正	是
CLO (恒定光输出)	是
梯形校正	是
图像处理	内置翘曲和混合。也可通过 Pulse 工具集获取
3D	主动和被动立体 3D (最高可达 1080p @ 120Hz)
镜头类型	FLDX 镜头: 0.38:1 GC 镜头: 0.65-0.75:1/0.84-1.02:1/1.2-1.5:1/1.5-2.0:1/2.0-4.0:1/4.0-7.2:1/7.2-10.8:1 GC++ 镜头: 0.75-1.08:1/1.08-1.5:1 (即将推出)
光学镜头移位	垂直位移达到 120% (具体取决于镜头) 水平位移达到 50% (具体取决于镜头) 电动变焦和对焦 电动镜头位移
输入	2x HDMI™ 2.0b/DP 1.2a/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI/VGA (D-Sub 15 针)
输入分辨率	高达 4K UHD @60Hz 刷新率: WUXGA 和 4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 为 24Hz 至 60Hz 4K 输入信号将缩放至投影机的输出分辨率
软件工具	投影机 Pulse 工具组
控制	红外、RS232、RJ45、USB A 型
网络连接	10/100 以太网、RJ45
电源要求	100-240V/50-60Hz
功耗	最低 1300W, 最高 1500W
待机功率	小于 0.5 W
每小时 BTU	最低 4436 BTU/h, 最高 5118 BTU/h
噪音水平 (25°C/77°F 时的典型值)	38dB(A) -46dB(A) 取决于使用的模式
运行温度	0 -50 °C (海平面)
工作湿度	10 -85% 相对湿度 (不结露)
存储温度	-10 -60 °C
储存湿度	5 -90% 相对湿度 (不结露)
尺寸 (宽 x 长 x 高)	不含支脚: 650 x 710 x 251 毫米 / 25.6 x 27.9 x 9.9 英寸
重量	不含镜头: 55.2 千克 / 121.7 磅
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE、FCC A 级、cTUVUS、3C 安全认证、KC、BIS、RCM、BSMI、VCC/J1000、PSE
保修政策	限定为 3 年零件和人工

生成于: 09 Jul 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

