


# FLDX 0.8:1 (EN62) 镜头

F40/F70/F90 广角定焦镜头



这是一款新型高分辨率全玻璃镜头，可替代 EN42 和 NV42。它带有电动和基于索引的光圈和对焦，用于适应准确的设置/获取值。它还针对使用夜视镜进行训练的夜视和红外传输进行了优化。

还可以通过适配器和特定软件在 Barco F80 系列上使用。

技术规格

FLDX 0.8:1 (EN62) 镜头

|        |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般规格   |                                                                                                                                                                                                                     |
| 镜头类型   | 适用于 F40/F70/F90 投影机系列的广角镜头（轴上）-带分度编码器                                                                                                                                                                               |
| 投射比    | DMD 芯片 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ WQXGA 0.8:1</li><li>▪ 1080p/WUXGA 0.75:1</li><li>▪ SXGA+ 0.81:1</li><li>▪ F80 1.06:1</li><li>▪ F400-N4K 0.70:1（需要使用单独的 F400 镜头适配器）</li><li>▪ 图像尺寸公差 +/- 2%</li></ul> |
| 工作 F/# | F 2.1<br>电动光圈 F# 2.1-6.5                                                                                                                                                                                            |
| 焦距     | 16.12 毫米                                                                                                                                                                                                            |
| 对焦范围   | 光学性能：0.7m-7m<br>机械性能 (0.5-10m)                                                                                                                                                                                      |
| 重量     | 2.7 千克                                                                                                                                                                                                              |

生成于：01 Sep 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。