

1600 플라이트 케이스

조절 가능한 리깅 프레임의 1600용 플라이트 케이스(프레임 미포함)



1600 플라이트 케이스는 1600을 안전하게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 플라이트 케이스에는 1600 리깅 프레임에 프로젝터를 장착한 상태에서 프로젝터를 놓을 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 4개의 캐스터 휠과 브레이크가 제공되며 손잡이가 있어 1600 플라이트 케이스를 쉽게 다룰 수 있습니다.

자세한 내용은 Barco에 문의하세요.

기술 사양**I600 플라이트 케이스****일반 사양**

치수 (WxLxH)	871 x 742 x 620 mm
중량	41킬로그램

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.