

G62-W9

Proiettore laser fosforo DLP da 9.000 lumen, WUXGA



- **Ottima qualità dell'immagine**
- **Capacità di integrazione ottimali**
- **Compatibile con 4K e pronto per il 3D**
- **Servizio e supporto garantiti**

Il G62-W9 amplia l'offerta a chip singolo con un proiettore WUXGA di qualità da 9.000 lumen. Apre le possibilità a una gamma più ampia di applicazioni pur continuando a fare affidamento sul prezioso servizio e supporto Barco.

La sorgente luminosa laser al fosforo garantisce da un lato un'ottima qualità dell'immagine, ma anche una minore manutenzione rispetto alla maggior parte dei proiettori a lampada presenti sul mercato. Grazie al software Projector Toolset di Barco, l'installazione e la gestione dei tuoi proiettori possono essere eseguite comodamente dal tuo computer.

I modelli G62 sono dotati di funzionalità di ingresso HDMI™ 2.0 e di una larghezza di banda superiore rispetto ai modelli precedenti, che li rende compatibili con il 4K e con il 3D per visualizzare al meglio i contenuti di alta qualità.

I proiettori sono disponibili con chassis nero e completamente bianco, consentendoti di scegliere la soluzione perfetta per il tuo ambiente specifico. Le dimensioni compatte e uniformi, la compatibilità con gli altri prodotti Barco e l'ampia gamma di movimento degli obiettivi aumentano la flessibilità dei proiettori.

Specifiche tecniche

G62-W9

Specifiche generali

Tipo proiettore	Proiettore DLP laser al fosforo a chip singolo
Tecnologia	0,67"
Risoluzione	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Luminosità	8.000 lumen ANSI 8.900 lumen centrali .9.500 lumen ISO
Uniformità della luminosità	90%
Rapporto di contrasto	1.200:1 sequenziale; 6.000:1 dinamico; Nero estremo: 750.000:1
Fonte di luce	Laser al fosforo
Durata della sorgente luminosa	Fino a 20.000 ore
Rapporto di aspetto	16:10
Orientamento	Tutti gli orientamenti possibili
Nucleo DLP™ sigillato	Sì: standard
Correzione del colore	Sì: metodo HSG (tonalità, saturazione, guadagno)
CLO (emissione luminosa costante)	Sì
Elaborazione delle immagini	Warping e blending integrati tramite Ptoolset
3D	Sì
Tipo di lente	Obiettivo G -0,36:1 / 0,37-0,4:1 / 0,65-0,75:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,52:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1
Spostamento ottico dell'obiettivo	Verticale fino al 100%, a seconda dell'obiettivo Orizzontale fino al 30%, a seconda dell'obiettivo Zoom e messa a fuoco motorizzati Spostamento motorizzato dell'obiettivo
Ingressi	2x HDMI™ In (versione 2.0) (con vite di bloccaggio) / 1x DVI-D (supporta solo il segnale digitale) / 1x HDBaseT / 1x 3D SYNC In / 1x 3G-SDI
Risoluzioni in entrata	Fino a 4K @60Hz Frequenze di aggiornamento: Da 24Hz a 60Hz per WUXGA e 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) I segnali di ingresso 4K vengono scalati alla risoluzione di uscita del proiettore.
Strumenti software	PToolset
Controllo	1 RS232 (D-sub 9 pin) (controllo PC) / 1 Wired In (jack telefonico da 3,5 mm) (remote In) / 1 RJ45 (LAN) / 2 Ricevitori IR (sul lato anteriore e sul lato superiore) / 1 USB tipo A
Connessione di rete	Crestron; PJ-Link; AMX; Telnet; Pagina web; Extron
Requisiti di potenza	CA 100 -240 V @ 50-60 Hz
Consumo energetico	655 +/-15% a 110 V CA in modalità normale 310 W +/-15% a 110 V CA in modalità ECO 625 W +/-15% a 220 V CA in modalità normale 300 W +/-15% a 220 V CA in modalità ECO
Potenza di standby	meno di 0,5 W
BTU/ora	2.133 BTU/h nominali, 2.252 BTU/h massimo
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	38 dB(A)
Temperatura di esercizio	0 ~ 40 °C (livello del mare)
Umidità di esercizio	10-85% umidità relativa, non condensata
Temperatura di stoccaggio	-10 ~ 60 °C
Umidità di stoccaggio	5-90% umidità relativa non condensata
Dimensioni (P x L x A)	Senza piedini: 484 x 529 x 195 mm / 19,1 x 20,8 x 7,7 pollici con piedini: 484 x 529 x 206 mm / 19,1 x 20,8 x 8,1 pollici
Peso	senza obiettivi: 17,4 kg / 38,4 lb
Accessori standard	Cavo di alimentazione, telecomando wireless
Certificazioni	CE, FCC classe A, Ctuvus, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Garanzia	3 anni Garanzia della sorgente luminosa: 20.000 ore o 3 anni (a seconda della cosa che si verifica per prima)

Generato il: 18 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.