


OverView KVD-5521D

Pantalla mural LCD con bisel ultraestrecado (UNB) de 55" para aplicaciones básicas y de gama media



- **500 Nit de luminosidad, generación UNB**
- **Excelente color y brillo entre paneles**
- **Interfaz de control y configuración de la pantalla mural fáciles de usar**
- **Calibración automática del brillo y del color Sense X con sensores integrados**
- **Solución sin ventiladores para un rendimiento silencioso**
- **Reducción del consumo de energía**
- **Opción de paquetes de servicios de cinco años**

El nuevo OverView KVD-5521D de Barco es un panel LCD de 55 pulgadas de alto rendimiento y nivel de brillo intermedio (500 cd/m² típico) diseñado para aplicaciones de pantalla mural de vídeo en mosaico. Una pantalla mural de la generación UNB de 3,5 mm/0,14" de ancho de marco, con grandes colores y un consumo de energía reducido en comparación con los modelos anteriores, el OverView KVD-5521D proporciona un gran valor a las aplicaciones de nivel básico y medio.

Una imagen perfecta con la calibración automática

OverView KVD-5521D forma parte de la aclamada serie Barco OverView de pantallas murales de vídeo LCD líder en el sector, que complementa a la plataforma Barco UniSee de gama superior. Con Sense X, el sistema de calibración automática en tiempo real de Barco, las imágenes se mantienen perfectas en la pantalla mural en todo momento. Esto evita la temida imagen de "tablero de ajedrez" en las pantallas murales de vídeo. Barco es la única empresa del mercado que permite este tipo de calibración automática en tiempo real basada en sensores integrados de brillo y color.

Mayor tiempo de actividad, menor consumo de energía

El uso del Gestor de pantallas murales de vídeo de Barco hace que el control de la pantalla mural sea mucho más sencillo, lo que garantiza una mayor facilidad de uso.

En comparación con el modelo anterior, la KVD-5521D consume un 20% menos de energía. Esto ayuda a las empresas tanto a reducir costes como a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Especificaciones del producto

OVERVIEW KVD-5521D

Panel	
Resolución	Full HD (1920 x 1080 píxeles)
Retroiluminación	LED directo
Relación de aspecto	16:9
Luminancia	500 cd/m ² (típico)
Contraste	1200:1 (típico)
Punto blanco	Nativo 10.000 K (típico)
Gama de colores/profundidad de color	3x8 bit
óptica	Calibración automática de brillo y color con Sense X
Vida útil de la retroiluminación	50.000 h (tip.)
Enfriamiento	Sin ventilador
Opacidad de la pantalla	25%
Ángulo de visión (H, V)	178°(H) / 178°(V)
Tiempo de respuesta	8ms
Uniformidad	9P: 95 %
Temperatura de funcionamiento	0 -40 °C
Humedad de funcionamiento	20 -80 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 -60 °C
Humedad de almacenamiento	10 -80 % sin condensación
Montaje	VESA 600x400
Energía	
Voltaje de entrada de CA	100 -240 VCA. 50 -60 Hz
Consumo de energía	160 W (500 nits nativos)
Disipación de calor	546 BTU/h
Dimensiones	
Dimensiones	1213 x 683,8 x 122,5 mm 47,77" x 26,94" x 4,83"
Diagonal de pantalla activa	55" (1397 milímetros)
Área de pantalla activa	1211,3 mm x 682,1 mm 47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kilogramos 60,74 libras
Generación de ancho de bisel	Generación UNB (3,5 mm 0,14"); anchura real: 3,4 mm 0,13"
Conectividad	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (deben utilizarse cables DisplayPort 1.2 cuando la longitud del cable supere los 3 m/10 pies) 1 salida DP1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI™ 2.0
Puerto Ethernet	1
USB	1 entrada (solo para alimentación)
HDCP	Sí (HDCP 2.2)
Modelo	
Nombre del modelo	OverView KVD-5521D
Otros	
Número de artículo	R9867809

Generado en: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.