

# G62-W14

13,600 流明、WUXGA、DLP 荧光粉激光投影机



- 出色的画质
- 优越的集成功能
- 4K 兼容且支持 3D
- 有保障的服务和支持

G62-W14 扩展了1DLP产品组合，加入了 13,600 流明的优质 WUXGA 投影机。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光磷粉光源不仅保证了良好的图像质量，而且与市场上大多数氙气灯投影机相比，维护费用也更低。得益于巴可的投影机工具组软件，您可以在计算机上轻松完成放映机的安装和管理。

G62 型号具备 HDMI 2.0 输入功能，带宽比其前代产品更高，因此支持 4K 和 3D，能够理想地呈现您的高质量内容。™

投影机机身有黑色和全白色两种，您可以选择适合您的具体环境的投影机。它们一致紧凑的尺寸、与其他巴可产品的良好兼容性，以及较大的镜头移位范围，均提高了投影机的灵活性。

## 技术规格

## G62-W14

### 一般规格

投影机类型	单片 DLP 激光磷粉投影机
分辨率	1,920 x 1,200 (WUXGA)
亮度	11,500 ANSI 流明/12,800 中心流明/13,600 ISO 流明
亮度均匀度	90%
对比度	1,200:1 (顺序) ; 6,000:1 (动态) ; 极黑: 750,000:1
光源	激光磷粉
光源寿命	多达 20,000 小时
纵横比	16:10
安装角度	360° 旋转、无限制
Sealed DLP™ core	是
色彩校正	是
CLO (恒定光输出)	是
图像处理	通过 Ptoolset 实现了内置曲面和融合校正
3D	主动立体 3D
镜头类型	G 镜头 -0.36:1 / 0.37-0.4:1 / 0.65-0.75:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1
光学镜头移位	垂直位移达到 100% (具体取决于镜头) 水平位移达到 30% (具体取决于镜头) 电动变焦和对焦 电动镜头位移
输入	2x HDMI™ In (version 2.0) (with locking screw) / 1x DVI-D (only support digital signal) / 1x HDBaseT / 1x 3D SYNC In / 1x 3G-SDI
输入分辨率	Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution
软件工具	投影机工具组和 Insight 管理套件 (IMS)
控制	IR、RS232、RJ45、3.5 毫米有线遥控插孔
网络连接	10/100 以太网、RJ45
电源要求	100-240V/50-60Hz
功耗	810W (额定), 970W (上限)
待机功率	小于 0.5 W
每小时 BTU	2,747 BTU/小时 (额定) ; 2883 BTU/小时 (上限)
噪音水平 (25°C/77°F 时的典型值)	35dB(A) -39dB(A) (取决于使用的模式)
运行温度	0 -40°C (海平面)
工作湿度	10 -85% 相对湿度 (不结露)
存储温度	-10 ~ 60 °C
储存湿度	5 -90% 相对湿度 (不结露)
尺寸 (宽 x 长 x 高)	不含支脚: 484 x 529 x 195 毫米/19.1 x 20.8 x 7.7 英寸; 含支脚: 484 x 529 x 206 毫米/19.1 x 20.8 x 8.1 英寸
重量	不含镜头: 22.7 千克/50.1 磅
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	CE, FCC A 级, cTUVUS, 3C 安全认证, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
保修政策	限定为 3 年零件和人工

生成于: 18 May 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。