

ClickShare Hub Pro + Sennheiser TeamConnect Bar M

中規模の会議室でのコラボレーションを強化するMicrosoft Teams Roomバンドル。



- ワイヤレスプレゼンテーション：USB-C DisplayPort™を備えた2つの次世代ClickShare Buttonによる4K content共有
- Microsoft Device Ecosystemプラットフォーム（MDEP）上に構築されています。
- デュアルディスプレイ対応
- 高度なAI機能を搭載した4K Ultra HDカメラ
- 6つのマイクと4つのスピーカーによるプレミアム品質のオーディオ

ClickShare Hub ProとSennheiser TeamConnect Bar Mのバンドルは、中規模会議室向けの認定Microsoft Teams Roomsソリューションです。簡単なワイヤレス会議、4K共有、デュアルスクリーンサポート、高度なオーディオとビデオを提供します。参加者は強化されたコラボレーションを享受でき、IT部門はセキュリティ、コンプライアンス、標準化された統合のメリットを享受できます。

技術仕様**CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR Mルームシステム****一般仕様**

オペレーティングシステム	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	○
システム要件	最小: Intel Core i3またはAMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2、Intel Core i3またはApple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推奨: Intel Core i5/Ultra 5またはAMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新ビルド、Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
カメラ	Sennheiser TeamConnect Bar S
カメラのAI	人物のタイリングとオートフレーミング
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	2個のClickShareボタン (第5世代)
マイク	4つのゼンハイザービームフォーミングマイク (拡張マイクの追加オプション付き)
ClickShare アプリ	デスクトップ
スピーカー	2台のゼンハイザースピーカー
画面に同時に表示できるソースの最大数	1
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間の距離は最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャンネルがサポートされています)
接続	背面: 1GbitイーサネットLAN x1、USB-C Power Delivery 3.1 EPR x1 (電源アダプタ用)、HDMI 2.0出力x2、USB-C 2.0/3.0 x2、USB-A 2.0/3.0 x1、USB-C 2.0/3.0デバイス、+ USB-C DisplayPort™ 出力x1、USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力x1、前面: USB-C 2.0/3.0 x1
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	はい、XMS Cloud
保証	3年標準
寸法 (高さx幅x奥行き)	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 160W (最大) スタンバイ時:
電源	外付けUSB-C充電器100W (PD3.0 SPR) 、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	A0M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1、DP 1.4

技術仕様

CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR Mルームシステム

Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm（固定/一時的）ハンドリングやルーティング中に30mmの最小曲げが許容されますが、恒久的な固定具として維持することはできません。
Temperature range	動作時: -10°C ~ 60°C (+14°F ~ +140°F) 保管時: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ + 158°F)
Humidity	保管/動作: 相対湿度0~85%、結露なし
Flame rated	VW-1（プレナム対応ではありません）
Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	最大100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USB タイプ C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	DOE規格レベルVIに準拠
Altitude	5,000 メートル
DC cable length	1.5m
Power cord	
Color	黒
Length	0.5メートル
Plug Type	EU / 米国 / 英国 / 中国 / スイス / インド / 南アフリカ / オーストラリア / ニュージーランド
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1インチの投影型静電容量式タッチスクリーンは、指紋防止および反射防止コーティングが施され、最大4つのタッチポイントをサポートし、視認性と耐久性を向上します。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300ニット
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80°（上/下/左/右）
Human detection sensor	2メートルの範囲内、90度の視野内で室内の人の動きを自動的に検出し、システムを起動します。
Connections	USB Type-C 2.0、DisplayPort Alt Mode、PD3.0 最適なパフォーマンスを得るために、付属のClickShare 10M USB-C AOCケーブルの使用を推奨します
Anti-theft system	ケンジントントロック
Temperature range	動作時: 0°C + 40°C (+32°F ~ +104°F) 保管時: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ + 140°F)
Humidity	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
Power consumption	接続されたベースユニットからUSB経由で電源供給 動作時: 7.3W (最大) スタンバイ時:

生成日:21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。