

# SP4K-25C

24,000 流明智能影院放映机



- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可 EcoPure<sup>TM</sup>
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 Series 4 系列产品线的一部分，SP4K-25C 由巴可与行业合作伙伴紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果如何？市场领先的 4K RGB 投影机系列，专为影院而设计。

## 精美图像

S4 系列可为电影院提供原生 4K 分辨率、更高的对比度和更好的均匀度。巴可 Active Image Management<sup>TM</sup> 及其专有精确亮度技术可实现自动白平衡功能为影院提供完美的图像画面。

## 现在就为未来做好准备

巴可 Colorgenic<sup>TM</sup> 技术可实现完整的 P3 色彩空间和超过 98.5% 的 Rec. 2020 色彩空间。SP4K-25C 完全支持未来的创新，例如 4K HFR 和 IAB 音频。不仅仅是在第 1 天提供非凡效果，而且在产品的整个生命周期中始终如一。

## 巴可 EcoPure<sup>TM</sup>

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (50dB(A))。此外，SP4K-25C 可以进行智能功耗管理，功耗仅为 10.9 lm/W。在节能模式下，它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是，LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

## 安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计，可实现高性价比的维护。仅有 6 个巴可激光板<sup>TM</sup> 备件，可用于所有光源配置的维护。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的情况下更换过滤器。SP4K-25C 可以无缝集成到您当前的设置中。

## 自由选择

SP4K 型号提供了很多不同的配置，可供您自由选择。流明范围广泛，兼容巴可镜头和部分第三方镜头。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

## 技术规格

## SP4K-25C

### 一般规格

原始亮度	24,000 流明 (标准)
原生对比度	2700:1 (标准)
	使用 HC 镜头时最高可达 3500:1
Digital MicroMirror Device™	3x 0.98" DC4K
分辨率	原生 4K: 4096 x 2160
色域	兼容 DCI P3 (以 xy 坐标测量时, 覆盖达 Rec.2020 的 98.5%)
光源	激光
定焦镜头	带 C 镜头支架: 0.8-1.16; 1.09-1.40; 1.2-1.8; 1.4-2.05; 1.6-2.5; 1.95-3.2; 2.4-3.9 使用 B 镜头支架时: 1.01; 1.27; 1.6-2.4; 1.9-2.6; 2.0-2.95; 2.3-3.65; 2.8-4.7; 3.55-6.95 兼容高亮度和高对比度 B 镜头
长时间的亮度稳定性	+50,000 小时, 一般使用条件
机箱	集成冷却设计和专有的密封光学组件
尺寸 (宽 x 长 x 高)	放映机 (含支脚): 710 x 1070 x 547 毫米/27.95 x 42.13 x 21.54 英寸 710 x 1132 x 547 毫米/27.95 x 44.55 x 21.54 英寸 (带 B 镜头座)
重量	105 公斤/231.5 磅
电源要求	单相或三相 200-240V 16A
热负荷	7750 BTU/小时 @ 最大功率 @ 40°C
排气流量	400CFM
环境温度	上限 40 °C/104 °F
环境湿度	85% 相对湿度 (上限)
高度	上限 4000 米/13,125 英尺
媒体服务器	完全集成的 Barco mFusion ICMP-XS, 配备高达 8TB 的 SSD 存储。支持其他媒体服务器品牌**。
功耗	2.2kW (节能模式下为 3W)
噪声水平	50dB(A) @1m, 最大功率, 25°C 环境温度
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
激光分类	激光等级 1 - 风险等级 3
用户界面	集成的触摸式显示器和/或用于服务的基于 Web 的通信器 Web 分析器
备注	** 放映机配置带 ICP-D; 联系巴可服务以获取支持的品牌列表

生成于: 30 Apr 2026

© 2026 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。