

ClickShare Bar Pro

Премиальная видеопанель для увлекательных и удобных беспроводных конференций в небольших переговорных комнатах.



- Кристально чистый, высококачественный стереозвук
- Усовершенствованная камера с поддержкой 4K и ИИ
- Проводная док-станция для обмена контентом в разрешении 4K и альтернативных способов подключения
- Расширенные интерактивные функции: сенсорный ввод, комментарии и режим информационной доски

ClickShare Bar Pro — это высококачественная универсальная видеопанель с расширенными функциями, позволяющая проводить увлекательные и простые в использовании беспроводные конференции в небольших переговорных комнатах и помещениях для неформального общения с использованием любой платформы для видеоконференций.

Обладая передовыми аудиовизуальными возможностями (двойной экран, обмен содержимым 4K) и интерактивными функциями (сенсорная панель, аннотации, виртуальная доска), она обеспечивает кристально чистый звук, четкое изображение и улучшенную интерактивность для совещаний, где всем участникам важно быть услышанными и увиденными. Это решение обеспечивает беспрецедентную гибкость, позволяя ИТ-менеджерам легко оборудовать свои конференц-залы. В сочетании с 5-летней гарантией эта видеопанель снижает совокупную стоимость владения, объединяя аудио, видео и функции для совместной работы в одном мощном устройстве.

Технические характеристики**CLICKSHARE BAR PRO****Общие технические характеристики**

Операционная система	Windows 10 и более поздние версии, macOS 11 (Ventura) и более поздние версии, Android 13 и более поздние версии (приложение ClickShare), iOS 16 и более поздние версии (приложение ClickShare)
Системные требования	Для бесперебойной работы Microsoft Teams или Zoom Минимум: двухъядерный процессор Intel i3 или AMD Ryzen 7 / 8 Гб ОЗУ / ОС: Windows 10 последней сборки или Mac OS Mojave последней сборки Рекомендуется: четырехъядерный процессор Intel i5 или AMD Ryzen 9 / 8 Гб ОЗУ / ОС: Windows 11 последней сборки или Mac OS последней сборки
Видеовыходы	4K UHD (3840 x 2160) при 30 Гц или 2x 1080p при 30 Гц Режим HDMI™ 1.4b или USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Видеовходы	4k UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. Режим USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Камера	4K, 1080p, 720p при 30 кадр./с, 5-кратное увеличение / ePTZ, угол обзора 120°
ИИ камеры	Групповое кадрирование, кадрирование и отслеживание говорящего, режим композиции из 4 человек
Аудиовыход	2 полнодуплексных стереодинамика с мощностью 10 Вт и сопротивлением 8 Ом
Прием аудио	6 MEMS-микрофонов с формированием луча, подавлением эха и фонового шума. Диапазон приема: макс. 4 метра/ 13 футов
Устройства ClickShare Button	2
Приложение ClickShare	Для ПК и мобильных устройств
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast
Максимальное количество источников одновременно на экране	2
Уровень шума	Без вентиляторов
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме, WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании Кнопки ClickShare в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Охват	Максимум 30 м (100 футов) между ClickShare Кнопкой и ClickShare Bar
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах в режиме сетевой интеграции)
Соединения	1 разъем USB-C 3.1 (DP) для экрана, 1 разъем USB-C 3.1 (DP) для входного видеосигнала, 1 разъем USB-A 2.0, 1 разъем Ethernet LAN 1 Гбит, 1 разъем USB-C 2.0 (сбоку)
Диапазон температур	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. температура: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	Кенсингтонский замок (сзади и снизу)
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Подключение к сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Управление и отчетность	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
Размеры (ВхШхГ)	98 x 640 x 101 мм
Потребляемая мощность	Эксплуатация: 5–20 Вт, макс. 65 Вт
Электропитание	Стандартный штекер 110/220 В перем. тока или USB-C (сзади)
Вес	2500 г

Создано: 21 May 2026

© 2026 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO