

ClickShare 허브 코어

Microsoft Teams Rooms에서 간편한 하이브리드 회의를 위한 모듈형 화상 회의실 시스템



- 무선 프레젠테이션: 1개의 버튼으로 4K 콘텐츠 공유
- 설계 단계부터 보안을 고려했으며, 클라우드에서 관리되고, Microsoft Device Ecosystem 플랫폼(MDEP)을 기반으로 구축되었습니다.
- Wi-Fi 6E 및 USB-C DisplayPort를 지원하는 차세대 ClickShare Button™
- Barco 에코 라벨 A+를 획득한 지속 가능한 제품입니다.
- Microsoft Teams 인증을 받은 회의실 시스템 패키지의 일부로 작동합니다.

ClickShare Hub Core는 간편한 하이브리드 회의를 위해 설계된 모듈형 무선 화상 회의 시스템입니다.

Hub Core는 ClickShare 제어판*과 연동되어 참가자들이 간단한 탭 한 번으로 회의를 시작할 수 있도록 지원합니다. 차세대 ClickShare Button 덕분에 4K 콘텐츠 공유도 마찬가지로 간편해졌습니다.

IT 관리자와 시스템 통합 담당자를 위해 ClickShare Hub Core는 모든 회의실 유형과 즉흥 회의 및 예약 회의에 모두 적합한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. Microsoft Device Ecosystem Platform(MDEP)을 기반으로 구축되어 기업 수준의 보안 및 규정 준수를 보장합니다.

*제어판은 현재 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

기술 사양

CLICKSHARE 허브 코어

일반 사양

운영체제	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	지원
시스템 요구 사항	Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드
비디오 출력	HDMI: UW5K WUHD(5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP(제어판): HD(1280*800) @60Hz DP 1.4
비디오 입력	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
오디오 출력	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare 버튼	1
ClickShare 앱	데스크톱 및 모바일 *
네이티브 프로토콜	에어플레이, 구글캐스트, 미라캐스트 *
화면의 동시 표시 최대 소스	1
소음 수준	최대 25dBA @ 30°C
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 및 IEEE 802.15.1 BT 5.3
범위	ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 최대 거리는 30m(100ft)이며, 주파수 대역은 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz(DFS)를 지원합니다.
주파수 대역	2.4GHz, 5GHz 및 6GHz DBS/HBS(일부 국가에서는 DFS 채널 지원)
연결	후면: 1x 이더넷 LAN 1Gbit 1x USB-C 전원 공급 3.1 EPR 싱크 1x HDMI 출력 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 장치 + USB-C DisplayPort™ 출력 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 출력 전면: 1x USB-C 2.0/3.0
온도 범위	작동 온도는 0°C에서 40°C(+32°F에서 +104°F)이며, 3000m 고도에서는 최대 35°C(95°F)까지 가능합니다. 보관 온도는 -20°C에서 +60°C(-4°F에서 +140°F)입니다.
습도	보관: 상대 습도 0~90%, 비음속 작동: 상대 습도 0~85%, 비음속
도난 방지 시스템	퀵스텝 잠금 장치
인증	FCC/CE
터치스크린 지원 및 대화형	예 *
로컬 뷰	고품질 *
네트워크 연결	랜
관리 및 보고	지원
보증	표준 3년
치수(HxWxD)	37 * 180 * 180(mm)
소비전력	작동 시: 140W(최대) 대기 시:
전원 공급 장치	외부 USB-C 충전기 100W(PD3.0 SPR), 180W(PD3.1 EPR)
중량	720그램
Box content	ClickShare Hub Core Base Unit, ClickShare Hub Button 5세대 2개, 장착 디스크, 안전 설명서, 빠른 설치 가이드

작성일: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.