

ClickShare Hub Pro

Microsoft Teams Roomsでのハイブリッド会議を強化するためのプレミアムモジュール式ワイヤレスビデオ会議システム



- **ワイヤレスプレゼンテーション：USB-C DisplayPort™を備えた、2つの次世代 ClickShare Buttonによる 4K content共有**
- **デュアルディスプレイ対応**
- **セキュリティを設計段階から確保し、クラウド管理に対応し、Microsoft Device Ecosystemプラットフォーム (MDEP) 上に構築されています。**
- **Barco EcoラベルA+を取得したサステナブル製品**
- **Microsoft Teams認定のルームシステムバンドルの一部として機能します。**

ClickShare Hub Proは、強化されたハイブリッド会議を実現するプレミアムなモジュール式ワイヤレスビデオ会議システムです。

Hub ProはClickShare Control Panel*と連携し、参加者はタップするだけで会議を開始できます。次世代のClickShare Button 2つを使用すると、4K contentの共有も同様に簡単になります。デュアルディスプレイサポートと組み合わせることで、Hubはエンゲージメントとコラボレーションを強化します。

ITマネージャーおよびインテグレーター向けに、ClickShare Hub Proはあらゆるタイプの部屋に合わせてカスタマイズ可能なソリューションを提供します。Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) 上に構築されており、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンスを保証します。

※コントロールパネルは現在のパッケージには含まれていません。

技術仕様

CLICKSHARE HUB PRO

一般仕様

オペレーティングシステム	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	○
システム要件	最小: Intel Core i3またはAMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20H2、Intel Core i3またはApple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推奨: Intel Core i5/Ultra 5またはAMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11最新ビルド、Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	2
ClickShare アプリ	デスクトップ
画面に同時に表示できるソースの最大数	1
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
有線認証	802.1x、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP *
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間の距離は最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャネルがサポートされています)
接続	背面: 1x イーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C電源供給 3.1 EPR シンク 2x HDMI出力 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 デバイス + USB-C DisplayPort™ 出力 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ 出力 前面: 1x USB-C 2.0/3.0
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントントロック
証明書	FCC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	はい *
ワイヤレスコンファレンシング	はい、アプリまたはボタン経由*
ローカルビュー	高品質 *
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	○
保証	標準3年間保証
*	後の段階で
寸法 (高さx幅x奥行き)	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 160W (最大) スタンバイ時:
電源	外付けUSB-C充電器100W (PD3.0 SPR) 、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム
Box content	ClickShare Hub Pro Base Unit、ClickShare Hubボタン2個 (第5世代)、取り付けディスク、安全マニュアル、クイックセットアップガイド

生成日:21 May 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。