

Módulo de entrada H 2.1, HDBaseT 3.0, SDI-12G, DMX,

HDMI™ 2.1, 4x12G SDI, DMX, RMT XLR, HDBaseT 3.0



- Quad DP 1.2 input card
- DP 1.2 up to 4k60hz per connector
- Quad mode up to 4K240 (depending on the projector)
- Single , dual or quad DP 1.2 input compatibility

Especificações técnicas**MÓDULO DE ENTRADA H 2.1, HDBASET 3.0, SDI-12G, DMX, XLR - RMT****Especificações gerais**

Dimensões (L x A x P)	30,0 x 14,0 x 40,0 cm
Peso	0,79 kg líquido -0,99 kg bruto

Gerada em: 28 Aug 2026

© 2026 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO