


ClickShare C-10

Presentazione wireless interattiva per qualsiasi spazio riunioni



- **Funzioni interattive: touchback, annotazione e lavagna**
- **Collaborazione migliorata grazie alla visualizzazione simultanea di due sorgenti video sullo schermo**
- **Condivisione wireless dei contenuti semplice e immediata grazie all'iconico ClickShare Button, pensato sia per i dipendenti che per gli ospiti**
- **Sicuro e gestito nel cloud**

ClickShare C-10 porta la presentazione wireless interattiva in qualsiasi spazio per le riunioni. Condividere i contenuti è semplice: basta un solo clic su ClickShare Button (Windows o Mac) oppure sull'app ClickShare (laptop, smartphone o tablet). Inizia a presentare in pochi secondi: niente cavi, nessun software da scaricare e nessuna formazione necessaria.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE C-10

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom Minimo: processore Intel i3 dual-core o AMD Ryzen 7 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 10 ultima build o Mac OS Mojave ultima build Consigliato: processore Intel i5 4-core o AMD Ryzen 9 / 8 GB di RAM / sistema operativo: Windows 11 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	Risoluzione 4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2 (solo Gen2)
Uscita audio	HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	1 o 2
App ClickShare	Desktop e dispositivi mobili
Protocolli nativi	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Numero massimo di sorgenti simultaneamente sullo schermo	2
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Conessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Supporto touch screen e interattività	Sì
Room Dock (supporto periferico)	No
Vista locale	Sì
Connessione di rete	LAN e Wi-Fi
Gestione e rendicontazione	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
*	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Alimentazione	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Peso	900 grammi

Generato il: 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.